

舟艇用片鎌錠

SICKLE HANDLES

スライド式扉の専用鎌錠

A-1297
ステンレス製

特 徴 Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています。
- 扉の外・内で操作できます。
- ワンタッチ操作で開閉できます。
- 防水タイプ(シートパッキン使用)
- 左開き用・右開き用(本図・写真共右開き用です。)
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- The handle can be operated from inside or outside of the door.
- One-touch operation opens and closes the door.
- Waterproof (using sheet packing)
- The left-hand or right-hand use. (drawing and photo show the right-hand use)

仕 様 ●材 質: ステンレス鋼板(SUS304)
(鎌部のみSUS316)

- 表面仕上: 鏡面バフ研磨
- 適用板厚: 2~7mm
- 付 属 品: 受座・キー2本

用 途 ●サッシ引戸・船舶用スライド扉・工場内各種引戸

納 期 ●標準品・・・納期お問合せください

備 考 ●適用板厚以外の板厚はお問合せください。



- 扉の外側(キー差込み側)から見て右に開けるのが右開き用(R)です。
- 扉、筐体等への取付けの際は、付属のステンレスプレートに室外側長座とパッキンの間に組込み、取付けてください。

Specifi- ●Material: Stainless steel (SUS304)
cations (Sickle only: (SUS316))

- Finish: Mirror buffing
- Applicable panel thickness: 2 to 7mm
- Accessories: Catch and two keys

Specific- ●Sash sliding doors, ship/boat sliding doors, plant or other facility sliding doors

use ●To install on the door and the case, first insert the stainless steel plate provided in between the outer escutcheon and the gasket.





Remarks

A-1297-2-R(表)
(Front)A-1297-2-R(裏)
(Rear)鍵違い
Key difference

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	備 考 Remarks	製品質量(g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
A-1297-2-L	●	2D	左開き用 Left-hand use	400	01969	¥7,800	5個～ ¥7,488
A-1297-2-R	●	2D	右開き用 Right-hand use		01970	¥7,800	5個～ ¥7,488

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions使用例
Example of application船舶用スライディングドアに最適です。
Suitable for ship/boat sliding doors.ハンドル・取手
つまみ・周辺機器

A

クレモン

ローラー
締り特装密閉
ハンドルフリーザー
密 閉平 面
スイング

ギア式

平 面
ハンドルポップ
ハンドルリフト
ハンドルアジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

HOOK HANDLES
フック式
ロック
ハンドルL 型
ハンドルT 型
ハンドル丸型
小型

押ボタン

取 手

つまみ

止め金
ロッド棒ジョイント
リンク

ワイヤ

TAKIGEN
総合 24

431