

MT-6 Federleisten,
ohne Verrastung

Farbe: Blau
Leiterquerschnittsbereich:

AWG 26
Massivdraht $\varnothing$ 0,4 mm
(0,12 mm²)
AWG 24
Litze 7 x $\varnothing$ 0,2 mm
(0,2 mm²)

Farbe: Rot
Leiterquerschnittsbereich:

AWG 22
Massivdraht $\varnothing$ 0,6 mm
(0,3 mm²)
AWG 20
Litze 7 x $\varnothing$ 0,3 mm
(0,5 mm²)

Farbe: Natur
Leiterquerschnittsbereich:

AWG 24
Massivdraht $\varnothing$ 0,5 mm
(0,2 mm²)
AWG 22
Litze 7 x $\varnothing$ 0,25 mm
(0,35 mm²)

Farbe: Gelb
Leiterquerschnittsbereich:

AWG 20
Massivdraht $\varnothing$ 0,8 mm
(0,5 mm²)
AWG 18
Litze 7 x $\varnothing$ 0,38 mm
(0,8 mm²)

MT-6 Federleisten,
mit Verrastung

Farbe: Blau
Leiterquerschnittsbereich:

AWG 26
Massivdraht $\varnothing$ 0,4 mm
(0,12 mm²)
AWG 24
Litze 7 x $\varnothing$ 0,2 mm
(0,2 mm²)

Farbe: Rot
Leiterquerschnittsbereich:

AWG 22
Massivdraht $\varnothing$ 0,6 mm
(0,3 mm²)
AWG 20
Litze 7 x $\varnothing$ 0,3 mm
(0,5 mm²)


Farbe: Natur
Leiterquerschnittsbereich:

AWG 24
Massivdraht $\varnothing$ 0,5 mm
(0,2 mm²)
AWG 22
Litze 7 x $\varnothing$ 0,25 mm
(0,35 mm²)


Farbe: Gelb
Leiterquerschnittsbereich:

AWG 20
Massivdraht $\varnothing$ 0,8 mm
(0,5 mm²)
AWG 18
Litze 7 x $\varnothing$ 0,38 mm
(0,8 mm²)

Handzange:
Best.-Nr. 169756-1
Handzange komplett:
Best.-Nr. 734173-1



Pol- zahl No. of Positions	Abmessungen Dimensions mm		Bestell-Nummern/Part Numbers			
	A	B	blau blue	rot red	natur natural	gelb yellow
2	7,9	3,96	167343-2	167344-2	167389-2	167589-2
3	11,9	7,92	167343-3	167344-3	167389-3	167589-3
4	15,8	11,88	167343-4	167344-4	167389-4	167589-4
5	19,8	15,84	167343-5	167344-5	167389-5	167589-5
6	23,8	19,8	167343-6	167344-6	167389-6	167589-6
7	27,7	23,76	167343-7	167344-7	167389-7	167589-7
8	31,7	27,72	167343-8	167344-8	167389-8	167589-8
9	35,7	31,68	167343-9	167344-9	167389-9	167589-9
10	39,6	35,64	1-167343-0	1-167344-0	1-167389-0	1-167589-0
11	43,6	39,6	1-167343-1	1-167344-1	1-167389-1	1-167589-1
12	47,5	43,56	1-167343-2	1-167344-2	1-167389-2	1-167589-2



Pol- zahl No. of Positions	Abmessungen Dimensions mm		Bestell-Nummern/Part Numbers			
	A	B	blau blue	rot red	natur natural	gelb yellow
2	7,9	3,96	167341-2	167342-2	167388-2	167588-2
3	11,9	7,92	167341-3	167342-3	167388-3	167588-3
4	15,8	11,88	167341-4	167342-4	167388-4	167588-4
5	19,8	15,84	167341-5	167342-5	167388-5	167588-5
6	23,8	19,8	167341-6	167342-6	167388-6	167588-6
7	27,7	23,76	167341-7	167342-7	167388-7	167588-7
8	31,7	27,72	167341-8	167342-8	167388-8	167588-8
9	35,7	31,68	167341-9	167342-9	167388-9	167588-9
10	39,6	35,64	1-167341-0	1-167342-0	1-167388-0	1-167588-0
11	43,6	39,6	1-167341-1	1-167342-1	1-167388-1	1-167588-1
12	47,5	43,56	1-167341-2	1-167342-2	1-167388-2	1-167588-2

Matrize:
Best.-Nr. 734172-1

Die Set:
Part No. 734172-1

MT-6 Female Connector,
without Lock

Color: Blue
Wire Size Range:
26 AWG
Solid Wire $\varnothing$ 0.4 mm
(0.12 mm²)
24 AWG
7 strands x $\varnothing$ 0.2 mm
(0.2 mm²)

Color: Red
Wire Size Range:
22 AWG
Solid Wire $\varnothing$ 0.6 mm
(0.3 mm²)
20 AWG
7 strands x $\varnothing$ 0.3 mm
(0.5 mm²)

Color: Natural
Wire Size Range:
24 AWG
Solid Wire $\varnothing$ 0.5 mm
(0.2 mm²)
22 AWG
7 strands x $\varnothing$ 0.25 mm
(0.35 mm²)

Color: Yellow
Wire Size Range:
20 AWG
Solid Wire $\varnothing$ 0.8 mm
(0.5 mm²)
18 AWG
7 strands x $\varnothing$ 0.38 mm
(0.8 mm²)

MT-6 Female Connector,
with Lock

Color: Blue
Wire Size Range:
26 AWG
Solid Wire $\varnothing$ 0.4 mm
(0.12 mm²)
24 AWG
7 strands x $\varnothing$ 0.2 mm
(0.2 mm²)

Color: Red
Wire Size Range:
22 AWG
Solid Wire $\varnothing$ 0.6 mm
(0.3 mm²)
20 AWG
7 strands x $\varnothing$ 0.3 mm
(0.5 mm²)

Color: Natural
Wire Size Range:
24 AWG
Solid Wire $\varnothing$ 0.5 mm
(0.2 mm²)
22 AWG
7 strands x $\varnothing$ 0.25 mm
(0.35 mm²)

Color: Yellow
Wire Size Range:
20 AWG
Solid Wire $\varnothing$ 0.8 mm
(0.5 mm²)
18 AWG
7 strands x $\varnothing$ 0.38 mm
(0.8 mm²)

Hand Tool:
Part No. 169756-1

Hand Tool complete:
Part No. 734173-1