

29.12.2009

**Signalleuchten mit Lampenfassung - T 4,6, 9,1 mm, Blende  
rund, Blende gelb**  
**1.02.157.001/1403**



**Allgemein**

Blendenform	rund flach
Blendenfarbe	transparent gelb
Bunddurchmesser	11 mm

**Einbaumaße**

Bauhöhe	3,5 mm
Einbautiefe	30,5 mm
Einbauöffnung	9,1 mm

**Mechanischer Aufbau**

Befestigung	Gewindering
Anschlüsse	Lötanschluss
Lampenfassung	T 4,6
Leuchtmittel	Glühlampe


**Elektrische Kennwerte**

Grenzwert Spannung max.	35 V
Grenzwert Leistung max.	1 W

**Sonstige Angaben**

Schutzart frontseitig	IP40
Gewicht	1 g

Einbaubohrung



29.12.2009

