


Kühlkörper für D PAK und andere

Heatsinks for D PAK and others






Dissipateurs pour D PAK et autres



- Kupferkühlkörper mit hervorragender Wärmeleitfähigkeit
- direkte Leiterplattenmontage durch lötbare Oberfläche
- besonders geeignet für SMD Bauteile der Typen D PAK (TO 252), D² PAK (TO 263), D³ PAK (TO 268), SO-8, SO-14, SO-16, Power SO-10, SOT 223, etc.
- lieferbare Standardverpackung: lose oder gegurtet
- spezielle Verpackung wie Magazin, Tablett, etc. auf Anfrage
- Sonderausführungen nach kundenspezifischen Vorgaben

- copper heatsinks with excellent heat conductivity
- direct printed circuit mounting by means of solderable surface
- especially suitable for SMD components as types D PAK (TO 252), D² PAK (TO 263), D³ PAK (TO 268), SO-8, SO-14, SO-16, Power SO-10, SOT 223, etc.
- available standard packing: loose parts or reel
- special packing such as magazine, tray, etc. on request
- special versions according to customers' specifications








- dissipateurs en cuivre avec conductibilité thermique excellente
- montage directe sur la platine en raison d'une surface soudable
- particulièrement convenable pour composants CMS des types D PAK (TO 252), D² PAK (TO 263), D³ PAK (TO 268), SO-8, SO-14, SO-16, Power SO-10, SOT 223, etc.
- emballage standard en vrac ou sur bande roulée
- emballage spéciale comme magazine, tableau etc. sur demande
- versions spéciales suivant indications du client

Art. Nr. Art. No Art. n°			
FK 244 08 D PAK ...	 31,5 K/W	 Gewicht/weight/poids: 2 g	
FK 244 13 D PAK ...	 25 K/W	 Gewicht/weight/poids: 3,3 g	
nur angeben wenn gewünscht: ... TR = Gurt und Spule only indicate if requested: ... TR = Tape and Reel indiquer seulement si désiré: ... TR = Ruban et bobine			
– Gurtbreite: 44 mm – Spulendurchmesser: 330 mm – Stückzahl: FK 244 08 = 325 FK 244 13 = 200 – tape width: 44 mm – reel diameter: 330 mm – pieces: FK 244 08 = 325 FK 244 13 = 200 – largeur de la bande: 44 mm – diamètre du rouleau: 330 mm – quantité: FK 244 08 = 325 FK 244 13 = 200			
Material: Kupfer (Cu), 0,6 mm dick Oberfläche: lötfähig Material: copper (Cu), 0,6 mm thick Surface: solderable Matériau: Cuivre (Cu), épaisseur 0,6 mm Revêtement: Soudable			

Kühlkörper für
D PAK und andere

Heatsinks for
D PAK and others

Dissipateurs pour
D PAK et autres

Art. Nr. Art. No Art. n°			
FK 244 08 D2 PAK ...	 29,3 K/W	 Gewicht/weight/poids: 2,2 g	
FK 244 13 D2 PAK ...	 22,8 K/W	 Gewicht/weight/poids: 3,6 g	
FK 244 08 D3 PAK ...	 26 K/W	 Gewicht/weight/poids: 2,5 g	
FK 244 13 D3 PAK ...	 19,5 K/W	 Gewicht/weight/poids: 3,9 g	
nur angeben wenn gewünscht: ... TR = Gurt und Spule only indicate if requested: ... TR = Tape and Reel indiquer seulement si désiré: ... TR = Ruban et bobine			
- Gurtbreite: 44 mm - Spulendurchmesser: 330 mm - Stückzahl: FK 244 08 = 325 FK 244 13 = 200 - tape width: 44 mm - reel diameter: 330 mm - pieces: FK 244 08 = 325 FK 244 13 = 200 - largeur de la bande: 44 mm - diamètre du rouleau: 330 mm - quantité: FK 244 08 = 325 FK 244 13 = 200			
Material: Kupfer (Cu), 0,6 mm dick Oberfläche: lötfähig Material: copper (Cu), 0,6 mm thick Surface: solderable Matériau: Cuivre (Cu), épaisseur 0,6 mm Revêtement: Soudable			