



キースイッチTKS-194型

KEYSWITCHES



S-194-90-B-3




キーNo.SK250
Key

商品番号 Product No.	RoHS CAD	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price
S-194-90-B-1同番 keyed alike	● 2D	92	40082	¥4,800	5個～ ¥4,608
S-194-90-B-1鍵違い key differences	● 2D		40083	¥4,900	5個～ ¥4,704
S-194-90-B-2同番 keyed alike	● 2D	95	40084	¥5,300	5個～ ¥5,088
S-194-90-B-2鍵違い key differences	● 2D		40085	¥5,400	5個～ ¥5,184
S-194-90-B-3同番 keyed alike	● 2D	100	40086	¥5,600	5個～ ¥5,376
S-194-90-B-3鍵違い key differences	● 2D		40087	¥5,700	5個～ ¥5,472
S-194-90-BC-1同番 keyed alike	● 2D	92	40088	¥5,100	5個～ ¥4,896
S-194-90-BC-1鍵違い key differences	● 2D		40089	¥5,200	5個～ ¥4,992
S-194-90-BC-2同番 keyed alike	● 2D	95	40090	¥5,600	5個～ ¥5,376
S-194-90-BC-2鍵違い key differences	● 2D		40091	¥5,700	5個～ ¥5,472
S-194-90-BC-3同番 keyed alike	● 2D	100	40092	¥5,900	5個～ ¥5,664
S-194-90-BC-3鍵違い key differences	● 2D		40093	¥6,000	5個～ ¥5,760
S-194-180-B-2同番 keyed alike	● 2D	95	40094	¥5,300	5個～ ¥5,088
S-194-180-B-2鍵違い key differences	● 2D		40095	¥5,400	5個～ ¥5,184

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能品。※大量のご注文は更にお安くなります。
※他の接点構成は1392ページをご参照下さい。
※For contact structures, see page 1392.

※表中の **■** は中止予定品です。

The gray shading on the chart indicates items scheduled to be discontinued.



マイクロスイッチの特性 Micro-switches of characteristic

- 特性**
- 定格: 電流定格表を参照して下さい。
 - 最小適用負荷: DC15V・0.1A (抵抗負荷)
 - 接触抵抗: 50mΩ以下 (初期値)
 - 絶縁抵抗: 100MΩ以上 (500VDC)
 - 耐電圧: (50/60Hz, 1分間)
非連続端子間 AC1000V
各端子と非充電金属部間 AC1500V
 - 耐久性: 機械的 50万回以上
電気的 5万回以上
 - 接点材料: 銀めっき
 - 使用周囲温度: -25～+85°C (氷結しないこと)
 - 使用周囲湿度: 85%RH以下 (結露しないこと)
 - 耐振動: 10～55Hz 複振幅1.5mm
 - 耐衝撃: 15G以上
 - 特性スイッチとして微小負荷型(金接点)も組込み可能です。

Switch characteristic

- Rated: See current rated list.
- Min. applicable load: DC 15V 0.1A (resistance load)
- Contact resistance: 50mΩ or less
- Insulation resistance: 100MΩ or more (500VDC)
- Withstand voltage: (50/60 Hz, one minute).
Between non-continuous terminals: AC1000V
Between each terminal and non-charged metal: AC1500V
- Durability: Mechanical: 500,000 time or more
Electrical: 50,000 time or more
- Contact material: Silver plating
- Operating temperature range: -25°C to +85°C (non-freezing)
- Operating humidity range: 85%RH or less (non-condensing)
- Vibration resistance: 10 to 55Hz multiple-amplitude 1.5mm
- Impact resistance: 15G or more

電流定格 / Current rated

負荷の種類 Kind of load	抵抗負荷 Resistance load	誘導負荷 Inductive load
接点電圧 Contact voltage		
AC 125[V]	3 [A]	2 [A]
AC 250[V]	3 [A]	2 [A]
DC 30[V]	3 [A]	2 [A]
DC 125[V]	0.4[A]	0.05[A]
最小適用負荷 Min. applicable load DC 15[V]	0.1[A]	



コントロール キースイッチ
ソレノイド付 キースイッチ
マスター付 キースイッチ
オペレーター キースイッチ
止め金付 キースイッチ
マイクロ スイッチ