

08.02.2012

Signalleuchten mit integrierter LED - 10 mm, LED vorstehend, 24 - 28 V

1.69.525.064/0000



Allgemein

Blendenform	LED vorstehend
Blendenfarbe	gelb
Bunddurchmesser	12,5 mm

Einbaumaße

Bauhöhe	7,7 mm
Einbautiefe	30,5 mm
Einbauöffnung	10 mm

Mechanischer Aufbau

Befestigung	Eindrücken in Einbauöffnung
Anschlüsse	Löt-/ Steckanschluss für 2,8 x 0,8 mm
Lampenfassung	nein
Leuchtmittel	gelb


Elektrische Kennwerte

Betriebsspannung UB	24 - 28 V
Integrierter Strombegrenzungs-Widerstand	ja
Durchlass-Spannung UF bei 25°C	bei 20 mA Durchlass-Strom 2,4 V
Sperrspannung UR bei 25°C	3 V
Durchlass-Strom IF	13 - 18,5 mA
Sperrstrom IR bei 25°C	100 µA
Verlustleistung Ptot bei 25°C	max. 120 mW
Lichtstärke	200
Schutzdiode	ja

Sonstige Angaben

Schutzart frontseitig	IP40
Gewicht	2,44 g

Einbauöffnung



08.02.2012

