

all empty PC 175/85 XHT



Bestellzeichen: PC 175/85 XHT
Artikelnummer: 6013939
Beschreibung: Gehäuse PC • rauchgrau
Anmerkungen: transparenter Deckel
 hohes Unterteil

EAN Code: 641807401749
E-Nummer: 3413086
 Finland:
 Dänemark:
 Italien:
 Schweden:
 Norwegen:

Besteht aus: all empty

Beispiel

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:	180	180	85	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
inch:	7.1	7.1	3.3	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08
Materials:				Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Material: all empty				Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Unterteilfarbe: RAL 7035				UV Resistenz: UL 508
Deckelfarbe: Rauchgrau				Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V
Polyamid				Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
Deckelschraubenmaterial:				NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13
Deckelschraubenfarbe: Schwarz				Zertifikate:
Dichtungsmaterial: TPE				Germanischer Lloyd (GL) Underwriters Laboratories Det Norske Veritas Fimko Europe EN 62208: 2003 UL Canada Gost R
Temperatur Bereich:				
Kurzzeit:	-40 ... 120 °C			
Dauergebrauch:	-40 ... 80 °C			
Kurzzeit:	-40 ... 250 °F			
Dauergebrauch:	-40 ... 175 °F			
Zubehör:				
MIV 175	Montageplatte			
MIN 15	Tragschiene TS 15			
MIV 15	Tragschiene TS 35			
FP A 175/180	Frontplatte			
HFP 180	Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200)			
FP 22046	Wandbefestigungslaschen			

