



Artikel-Nr.: 730761

Bez.: Mini-UHF-Winkel-Crimpstecker für RG 58 Teflon



Impedance	50Ω
Frequency range	0 to 4GHz
Voltage rating	500 volts peak
Dielectric withstanding voltage	1500 volts rms
VSWR	1.25 max. .0-2.5GHz
Insulation resistance	5,000 MΩ min


5	Ferrule	Brass	Nickel
4	Shell	Brass	Nickel
3	Insulator	Teflon	White
2	Contact	Brass	Gold
1	Body	Brass	Nickel
No	Description	Material	Finish



NOTE: FINISH (PLATING THICKNESS IN MICRO-INCHES)

1. BRASS PER JIS-C3604
2. TEFLON MIL-P-18468
3. CONNECTOR INTERFACE PER MIL-STD-948A
4. PART TO BE CLEAN AND FREE BURRS
5. NICKEL PL 70 μ" THICK OVER COPPER STRIKE
6. GOLD PL 1-3μ" OVER NICKEL PL 70 μ" THICK OVER COPPER STRIKE

Recommended
Cable Stripping



- 1: Contact Pin To Solder
 - 2: Crimped Ferrule
- Hex Crimp Size: .213"

www.bkl-electronic.de

Technische Änderungen vorbehalten. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-ELECTRONIC Kreimendahl GmbH • Märkenstück 14 • 58509 Lüdenscheid

Tel: +49 (0)2351-3621-0 • Fax: +49 (0)2351-3621-29 • info@bkl-electronic.de

