




ワイヤ-レンジ
WIRE RANGE
ID MARK



① 低接圧型コンタクト : 一般向け及び多極用
 ② 高接圧型コンタクト : 高電流用及び強振動用
 ③ 金めっきは接触部のみとする

△ CONTACT TYPE, LOW PRESSURE TYPE (FOR GENERAL)
△ CONTACT TYPE, HIGH PRESSURE TYPE
(FOR HIGH CURRENT OR ANTI-VIBRATION)
△ GOLD-PL. CONTACT AREA ONLY

△2	H	5	光沢錫めっき (BRIGHT TIN-PL.)	1-	↑ -5
		3	0.75μm最小金めっき (0.75μmMIN. Au-PL.)	1-	-3
		2	0.38μm最小金めっき (0.38μmMIN. Au-PL.)	1-	-2
△1	OBSOLETE	5	光沢錫めっき (BRIGHT TIN-PL.)		-5
		3	0.75μm最小金めっき (0.75μmMIN. Au-PL.)		-3
		2	0.38μm最小金めっき (0.38μmMIN. Au-PL.)		
備考 (REMARK)	標圧表示 (ID-MARK)	めっきコード (PL. ID NO)	仕上 (FINISH)	A	175194-2
標圧タイプ (CONT. TYPE)					型番 (P/N)

A3		REVISED PER ECO-11-005294		RK	HMR	06APR 11	DR. 5/27/ '90 T-YONEBAYASHI	DE. 5/27/ '90 T-YONEBAYASHI	鋼合金 (STEEL ALLOY) (JIS LABEL) 表参照	一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10mm以下: ±0.2 10mm以上 30mm以下: ±0.25 30mm以上 100mm以下: ±0.3 角 度: ±3°	SIZE B	LOC J	番号(No.) 175194
LTR		変更 (REVISION RECORD)		DR	CHK	DATE	CHK. 14 FEB '91 H. OBATA	APP. 14 FEB '91 S. MANABE		尺度 (SCALE) 5-1	REV. A3	SHEET 1 OF 1	



TE Connectivity

組合電線新規格 (WIRE RANGE) AWG 28-24 (0.08-0.2mmSq)	被覆外径 (INSULATION DIA.) 0.8-1.4 mmφ	名称 (NAME) "S" SIZE (DYNAMIC SERIES REC. CONTACT)
材料 (MATERIAL) 銅 (COPPER)	被覆材 (INSULATION) 塩化ビニル (VINYL CHLORIDE)	ダイナミックシリーズリセブタクルコンタクト

一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	SIZE	LOC	番号(No.)
10mm以下 : ±0.2	B	J	175194
10mm以上 30mm以下 : ±0.25	尺度 (SCALE)		REV.
30mm以上 100mm以下 : ±0.3	S-1		A3
角 度 : ±3°			SHEET 1 OF

(CUSTOMER DRAWING) 参 考 ☒ 面