




THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MARQUARDT. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.


CONFIDENTIAL

VERTRAULICH

Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfertigungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.



Empfohlenes Lochbild Bestueckungsseite
Toleranzen nach DIN IEC 326 Teil 3 sehr fein
Recommended hole pattern component side
tolerances acc. to DIN IEC 326 item 3 very fine



Aufschrift
Marking



1045.3102 μ

5(5)/250~40T100 10E3 15

Herstellort/-jahr/-monat/-tag nach DIN EN 60062
place, year, month and day of production acc. to DIN EN 60062

G: Konform nach IEC 60335-1:2001 Kap. 30
G: matching IEC 60335-1:2001 clause 30


Wechsler 1-polig
single pole changeover

Schaltbetaetigungskraft ≤ 2.6 N
actuating force

Rueckschaltkraft ≥ 0.7 N
release force

Differenzweg ≤ 0.2 mm
movement differential

IP Schutzklasse nach EN 60529 IP 67
protection class acc to EN 60529 IP 67



fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.	⊙ =	0.1	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS				Pause COPY	Blatt SHEET 01	TYP K	Zeichn./DRAWING NO. 10453102	Index b
			PROJEKTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm	Laenge LENGTH Radien RADI						
fuer Winkel FOR ANGLE ± 2	+0.25 10 +0.1 1-0.25		ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	0-6 ± 0.1	± 0.2	0 10 20 30mm	Original Din A4	Masstab SCALE	SCHNAPPSCHALTER		
				>6-15 ± 0.15	± 0.3						
				>15-30 ± 0.2	± 0.5				Snap action switch		
				>30-70 ± 0.3							
				>70-120 ± 0.4							
				>120 ± 0.8							
							CAD: NX V6.0			MARQUARDT	
b	78489	26.04.12	BRC				gez./DRAWN BY 30.05.11 BRC gepr./CHECKED BY				
a	77237	13.02.12	BRC				Ersatz fuer/REPLACEMENT OF				
	73556	06.07.11	LM								
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY						

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Marquardt:](#)

[1045.3102](#)