



KERN CXB Základní model pro profesionální počítání s možností ověření (M), rozlišení počítání 30.000 bodů



ZE ZÁVODU
VOLITELNĚ



VOLITELNĚ



STANDARDNÍ



CAL EXT Seřizovací program (CAL):
K nastavení přesnosti. Je třeba
externí seřizovací závaží.

PCS Počty kusů: volitelně referenční
počty kusů. Přepínání z kusů na
hmotnost.

AKU Provoz na akumulátory:
sada k dobíjení.

230 V Síťový zdroj: Integrovaný ve váze.
230 V/50 Hz v D. Na objednávku
také ve standardu GB, AUS nebo
USA.

**Velký podsvícený
LCD displej**
s výškou číslic 18 mm

Úspora energie
Podsvícení se vypne po 5 s,
tuto funkci lze vypnout



Přesné počítání
Automatická optimalizace
reference postupně zlepšuje
průměrnou hodnotu hmot-
nosti dílu



**Provoz na
akumulátory**
interní, sériově. Doba
provozu cca 200 h, doba
dobíjení cca 8 h, ukazatel
stavu nabití na displeji.

**Akustická signalizace
naplnění (Fill-to-target)**
Cílový počet kusů resp.
cílovou hmotnost lze
naprogramovat. Při dosažení
cílové hodnoty zazní signál

**Provedení odpuzující
nečistoty**
díky vodním žlábkům na
okrajích pláště a těsnicím
kroužkům nad horními
vpustěmi pláště

**Lze naprogramovat
pomocí bloku tlačítek:**
• Známá referenční váha
• Požadovaný referenční
počet kusů
• PRE-TARE: k ručnímu
uložení známé hmotnosti
obalu.

Pracovní kryt
na klávesnici a plášti sériově.
Lze doobjednat,
KERN CXB-A01

**M+ Paměť souhrnu
počítání**
k načítání stejných
počítaných částí do
celkového počtu kusů
a celkové hmotnosti

Technické údaje:

Váha celkem
ŠxHxV 300x330x110 mm

Čistá hmotnost cca 4 kg

**Přípustná teplota
prostředí -10 ... +40 °C**

Model	Rozsah- vážení Max kg	Rozli- šení d g	Ověř. dílek e g	Min. zátěž. Min g	Repro- dukova- telnost g	Min. hmot- jed. ks g/ks	VOLITELNĚ alternativně Ověření KERN	Kontrolní závaží k váze
KERN								
CXB 3K0.2	3	0,2	-	-	0,2	0,1	●	963-127
CXB 6K0.5	6	0,5	-	-	0,5	0,2	●	963-128
CXB 15K1	15	1	-	-	1	0,5	●	963-128
CXB 30K2	30	2	-	-	2	1	●	963-128
Pro aplikace s povinnou kalibrací si kalibraci objednejte ihned, dodatečná kalibrace není možná.								
CXB 3K1M	3	1	1	20	1	0,1	950-127	963-127
CXB 6K2M	6	2	2	40	2	0,2	950-128	963-128
CXB 15K5M	15	5	5	100	5	0,5	950-128	963-128
CXB 30K10M	30	10	10	200	10	1	950-128	963-128

66 Horká linka na objednávky: viz zadní strana katalogu. Dodávky prostřednictvím specializovaného obchodu.

KERN – váš partner na kalibraci DKD

vystavuje ve své akreditované
zkušební laboratoři mezinárodně
platné kalibrační listy DKD pro
váhy a kontrolní závaží.

KERN nabízí rozsáhlý program
kontrolních závaží v meziná-
rodních třídách přesnosti
E1, E2, F1, F2, M1, M2, M3,
od 1 mg do 2000 kg

DKD = německá kalibrační
služba Deutscher
Kalibrier-Dienst



Váš specializovaný obchod KERN