

トリガー付防水ハンドル

WATERPROOF HANDLES WITH TRIGGERS

KA-1140-W
ステンレス製

特 徴 Feature

PAT.PEND.

- トリガーを握って回転させる安全機構です。
- 鍵は360°回転で施錠時のみ抜きできます。
- ステンレス製で耐食性に優れています。
- 塩害対策(SUS304+コーティング)
- 錠前は高級ピンタムブラー錠を採用
- 左右兼用型
- Trigger gripping and turning safety mechanism.
- The key may be inserted and removed when the lock is engaged at an angle of 360°.
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- Saltwater-resistance (SUS304 plus coating)
- Lock is a high-grade pin tumbler type.
- For both left-hand and right-hand use.

- 仕 様 ●材 質: ステンレス鋼铸件(SUS304)
●表面仕上: メラミン樹脂焼付塗装 (メタリックシルバー)
- 鍵 番 号: 300
●付 属 品: 大ナット・ビスセット・キー2本
- 用 途 ●高速道路制御盤・屋外用機器・振動機器
納 期 ●標準品・・・納期お問合せください
備 考 ●ダブルOリングの完全防水タイプも製作致します。
●他のキーNo.も製作致します。
●SUS316も製作致します。
●鍵なしも製作致します。
●本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。


- Specifi- ●Material: Cast stainless steel (SUS304)
cations ●Finish: Melamine resin baked (metallic silver)
●Key No.: 300
●Accessories: Two keys, large nut and screws
- Specific- ●Highway control boards, outdoor
use equipment and vibration equipment
Remarks ●It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.



KA-1140-W-1-1







KA-1140-W-3-1

キーNo.300
Keyパネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

使用方法 Application method

(裏面)トリガーを握って
回してください。
(Rear) Grip the trigger
and Turn it.

止め金
Stopper plate

止め金は641～646ページの□10穴の中から
お選びください。
Select the stopper plate with 10-
hole on page 641 to 646.

商品番号 Product No.	RoHS 10	CAD	備 考 Remarks	L1	L2	最大適用板厚 Max. applicable panel thickness	製品質量(g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price
KA-1140-W-1-1		2D	鍵付き With lock	152	120	9.8	723	01300	¥16,000	5個～ ¥15,200
KA-1140-W-2-1			鍵付き With lock	120	88	8.8	682	01301	¥15,000	5個～ ¥14,250
KA-1140-W-3-1		2D	鍵付き With lock	102	70		673	01302	¥14,000	5個～ ¥13,440

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

ハンドル・取手
つまみ・周辺機器

A

クレモン

ローラー
締り特装密閉
ハンドルフリーザー
密 閉平 面
スイング平 面
ハンドルポップ
ハンドルリフト
ハンドルアジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドルL 型
ハンドルT 型
ハンドル丸型
小型

押ボタン

取 手

つまみ

止め金
ロッド棒ジョイント
リンク

ワイヤ

TAKIGEN
総合 25

485