



Bevestigingselementen met speciale lijm – SolidTack®-serie


Hoofdkenmerken

De bevestigingselementen met speciale lijm zijn vooral voor problematische oppervlakken ontwikkeld. De bij deze elementen gebruikte lijmstrook bestaat volledig uit acrylaat met een zeer goede aanvangshechting. Hierdoor kunnen de zadels op laag-energetische kunststoffen zoals PP en PE, maar ook op gelakte oppervlakken worden gelijmd.


Voor het gebruik met bundelbanden zijn de zadels MB3, MB4 en MB5 beschikbaar. Voor rechtstreekse geleiding en bevestiging van platte en ronde kabels kunnen de kabelhouders FKH50 en FKH80 worden gebruikt.

Toepassing

Deze producten zijn ontworpen voor gebruik in combinatie met gepoedercoate of gelakte oppervlakken, zoals ze bijv. in de schakelkast-, railvoertuigenbouw en de vliegtuig- en auto-industrie zijn te vinden. Daarnaast kunnen ze op kunststof bekledingen, veiligheidskappen en -componenten worden geplakt, zoals ze in de meest uiteenlopende industrietakken worden gebruikt.



Zadels MB3, MB4, MB5



Kabelhouder voor lintkabels schroefbaar/
zelfklevend FKH-serie



Dankzij de SolidTack®-kleefstrook kunnen de zadels ook op gelakte oppervlakken worden geplakt.

Materiaalgegevens	
Mat.	Polyamide 6.6 (PA66)
Gebruikstemp.	-40 °C tot +85 °C continu, (+105 °C voor 500 h)
Brandbaarheid	UL94 V2 (zonder lijmlaag)



Materiaalgegevens	
Mat.	Polyamide 6.6 slagvast (PA66HIR)
Gebruikstemp.	-40 °C tot +110 °C
Brandbaarheid	UL94 HB (zonder lijmlaag)



Lijm	
Lijm	mod. acrylaat
Gebruikstemperatuur lijn	-40 °C tot +90 °C

Technische specificaties

Artikelnr.	Type	Lengte (L)	Breedte (W)	Hoogte (H)	Bevestigingsgat Ø (FH)	Bandbreedte max. (G)	Mat.	Kleur
MB-serie								
151-00432	MB3APT	19,0	19,0	3,8	3,1	4,1	PA66	Zwart (BK)
151-00433	MB4APT	28,0	28,0	4,7	4,0	5,4	PA66	Zwart (BK)
151-00434	MB5APT	38,0	38,0	6,4	4,7	10,0	PA66	Zwart (BK)
						Bandbreedte max. (G)		
FKH-serie								
151-00312	FKH50AVHB	56,5	25,0	–	3,1	50,0	PA66HIR	Zwart (BK)
151-00313	FKH80AVHB	86,0	25,0	–	3,1	80,0	PA66HIR	Zwart (BK)

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.