



Ø 4 mm-Einpressbuchsen
Ø 4 mm Press-in Sockets
Douilles Ø 4 mm à emmancher
SEB4-F SEB4-F/N

SEB4-F
SEB4-F/N


Montagebohrung
Panel drilling
Perçage de panneau


MA 104

Isolierte, starre Ø 4 mm-Buchsen, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingdrehteil. Montage durch Einpressen in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. Vernickelte und vergoldete Version.

Anschluss: Flachstecker 4,8 mm x 0,8 mm.

Insulated Ø 4 mm rigid sockets accepting spring-loaded Ø 4 mm plugs with rigid insulating sleeve. Machined brass. The socket is pressed into predrilled panels of plastic, metal etc. Nickel-plated and gold-plated versions available.

Flat connecting tab 4.8 mm x 0.8 mm.

Douilles rigides Ø 4 mm, isolées, adaptées à la connexion de fiches Ø 4 mm élastiques à fourreau rigide. Laiton décollété. A emmancher dans des perçages de panneaux ou de boîtiers plastiques, métalliques...

Disponibles en versions dorée et nickelée.

Raccord plat 4,8 mm x 0,8 mm.



Type Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée		*Farben *Colours *Couleurs
SEB4-F	23.3120-*	1000 V, CAT III / 24 A	 	
SEB4-F/N	49.7079-*	1000 V, CAT III / 24 A	 	

Zubehör
Accessories
Accessoires

Einpressdorn: MB4-S (→ Seite 193)
Flachsteckhülse: FSH4,8x0,8 (→ Seite 192)

Press-in tool: MB4-S (→ page 193)
Flat connecting receptacle: FSH4,8x0,8 (→ page 192)

Outil d'emmanchement : MB4-S (→ page 193)
Cosse plate : FSH4,8x0,8 (→ page 192)

SEB4-F/A


Montagebohrung
Panel drilling
Perçage de panneau


MA 104

Isolierte, starre Ø 4 mm-Buchse, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingstanzteil. Montage durch Einpressen in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. **Anschluss: Flachstecker 4,8 mm x 0,8 mm, einmalig bis 90° abwinkelbar.**

Insulated Ø 4 mm rigid socket accepting spring-loaded Ø 4 mm plugs with rigid insulating sleeve. Brass sheet. The socket is pressed into predrilled panels of plastic, metal etc.

Flat connecting tab

4.8 mm x 0.8 mm, can be bent to 90°, once only.

Douille rigide Ø 4 mm, isolée, adaptée à la connexion de fiches Ø 4 mm élastiques à fourreau rigide. Laiton découpé. A emmancher dans des perçages de panneaux ou de boîtiers plastiques, métalliques...

Raccord plat 4,8 mm x 0,8 mm, pliable une seule fois à 90°.

Type Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée		*Farben *Colours *Couleurs
SEB4-F/A	23.3160-*	1000 V, CAT III / 24 A	 	

Zubehör
Accessories
Accessoires

Einpressdorn: MB4-S (→ Seite 193)
Flachsteckhülse: FSH4,8x0,8 (→ Seite 192)

Press-in tool: MB4-S (→ page 193)
Flat connecting receptacle: FSH4,8x0,8 (→ page 192)

Outil d'emmanchement : MB4-S (→ page 193)
Cosse plate : FSH4,8x0,8 (→ page 192)