


DWG. NO.
SD-52940-001

E

D

ALL DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

A




垂直接続
VERTICAL

注)
NOTES

極数 CKT.	有効接触長 CONTACT MATING LENGTH		
	△ 3.1mm	△ 1.9mm	△ 2.5mm
120極 CKT.	1,2,29,30, 31,32,59,60 極目に適用。 APPLIES TO CIRCUIT NUMBERS 1,2,29,30, 31,32,59,60	奇数極に適用。 但し、1,29,31,59 極目を除く。 APPLIES TO ODD CIRCUITS EXCEPT CIRCUIT NUMBERS 1,29,31,59	偶数極に適用。 但し、2,30,32,60 極目を除く。 APPLIES TO EVEN CIRCUITS EXCEPT CIRCUIT NUMBERS 2,30,32,60
240極 CKT.	1,2,59,60, 61,62,119,120 極目に適用。 APPLIES TO CIRCUIT NUMBERS 1,2,59,60, 61,62,119,120	奇数極に適用。 但し、1,59,61,119 極目を除く。 APPLIES TO ODD CIRCUITS EXCEPT CIRCUIT NUMBERS 1,59,61,119	偶数極に適用。 但し、2,60,62,120 極目を除く。 APPLIES TO EVEN CIRCUITS EXCEPT CIRCUIT NUMBERS 2,60,62,120

本製品は52940-***0、52758-***0の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 52940-***0, 52758-***0.



垂直接続 VERTICAL							
STRAIGHT REC.	適合 GUIDE BUSH	推奨パネル厚 RECOMMENDED PANEL THICKNESS	推奨基板厚 RECOMMENDED P.C.B. THICKNESS	RIGHT ANGLE PLUG	適合 GUIDE PIN	推奨パネル厚 RECOMMENDED PANEL THICKNESS	推奨基板厚 RECOMMENDED P.C.B. THICKNESS
52940-1219	58002-0000	0.4~1.0	0.8~1.4	52758-1209	58003-0000	0.4~1.1	0.8~1.4
52940-2419				52758-2409			

角度 ANGLE	公差 TOLERANCE
30°以上 30° OVER	+0.3
10°以上 30°未満 10° OVER 30° UNDER	+0.25
10°未満 10° UNDER	+0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCES	

材料 MATERIAL	— # —	molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
仕上げ FINISH	— # —	REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
適用電線範囲 WIRE RANGE	— # —	TITLE 名称 1.0mm I/O DOCKING CONN. CROSS-SECTION VIEW OF MATED CONN. -LEAD FREE-	
被覆外径 INS. RANGE	— # —	DRAWN BY '04/02/18 Y.WADA CHK'D BY '04/02/18 M.SASAO	
記号 LTR	0 新規作成 RELEASED (J2004-2592)	DR. CHK.	日付 DATE '04/02/18
変更内容 REVISION RECORD		尺度 SCALE	— # —
DWG. NO. SD-52940-001		REV 0	

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

EN-01C(032)MXJ-32