

FA-609
亜鉛合金製

密閉用マグネットハンドル

MAGNET HANDLES FOR AIRTIGHTNESS

PAT.PEND.



特徴 Feature

- 受金具がフラットなため邪魔になりません。
- 強力マグネットにより確実な密閉を保持できます。
- 指先で軽く操作できます。
- 本体、受け共に、取付け穴が長穴のため位置調整が容易です。
- ラッチが無いため、衝撃をともなわずスムーズに開閉できます。
- オープンなど高温にも使用できます。
- 左右兼用型
- Catch is flat and unobtrusive.
- An airtight closure is obtained due to powerful magnet.
- Finger-tip control.
- Installation holes on both body and catch are oblong holes, making position adjustment easy.
- Latchless design, for smooth opening/closing without banging.
- Can be used for high-temperature ovens.
- For both left-hand and right-hand use.

仕様

- 材質: 亜鉛合金(ZDC)
- 表面仕上: クロムめっき(MZCr)
- 鍵番号: 0350
- 付属品: キー2本・受座
- 吸着力: 255N

用途

- 厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用

納期

- 標準在庫品

備考

- マスターシステム、指定同番、鍵違い、鍵なしも製作します。お問合せください。

⚠ 内部から解錠はできません。ウォークインタイプには、脱出装置付をお選びください。

Specifications

- Material: Zinc alloy (ZDC)
- Finish: Chrome plating (MZCr)

- Key No.: 350

- Accessories: Two keys and catch



- Adsorption: 255N

Specific-use

- Middle-sized or lightweight large doors for kitchen, medical or inspection equipment

Remarks

- Cannot be unlocked from inside. Select the product with escape device for the walk-in type.**



商品番号 Product No.	RoHS 10 CAD	備考 Remarks	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price	数量 Quantity
FA-609-1	2D/3D	鍵付き With lock	1,410	60680	¥7,200	5個～ ¥6,920	

● : RoHS10指令対応品 ▲ : RoHS10指令に対応可能です。※大量のご注文は更にお安くなります。

つまみ周辺機器



A

クレモン

ローラー
締り特装密閉
ハンドルフリーザー
密閉平面
スイング平面
ハンドルポップ
ハンドルリフト
ハンドルアジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドルL型
ハンドルT型
ハンドル丸型
小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金
ロッド棒ジョイント
リンク

ワイヤ

TAKIGEN
総合 25

249