

シャックル

SHACKLES



B-1110・B-1111

ステンレス製

特 徴 Feature

- 耐食性に優れたSUS316
- The product is made of stainless steel SUS316, providing excellent corrosion resistance.


- 仕 様 ● 材 質: ステンレス鋼材 (SUS316)
 ● 表面仕上: 鏡面バフ研磨
- 用 途 ● 船舶・車両・配分電盤・制御盤
- 納 期 ● 標準在庫品

- Specifi- ● Material: Stainless steel (SUS316)
 cations ● Finish: Mirror surface buffing
- Specific use ● Ships and vehicles.



B-1110-1
ストレートタイプ
Straight type

B-1111-1
パウタイプ
Bow type



商品番号 Product No.		RoHS	CAD	L	W ₁	W ₂		t	φD	φd ₁	φd ₂	許容荷重kN Allowable load	製品質量(g) Mass	コード Code		単 価 Price		量販価格 Bulk Price			
ストレートタイプ Straight type	パウタイプ Bow type					B-1110	B-1111							ストレートタイプ Straight type	パウタイプ Bow type	ストレートタイプ Straight type	パウタイプ Bow type	数量 Quantity	単価 Price	数量 Quantity	単価 Price
B-1110-1	B-1111-1	●	2D/3D	3D	46	26	35	13	22	12	12	4.9	215	10728	10733	¥2,050	¥2,050	10個～	¥1,968	10個～	¥1,968
B-1110-2	B-1111-2	●	3D	3D	38	22	28	10	17	10	10	2.94	105	10729	10734	¥1,500	¥1,550	10個～	¥1,440	10個～	¥1,488
B-1110-3	B-1111-3	●	3D	3D	30	17	22	9	15	8	8	1.96	60	10730	10735	¥1,000	¥1,050	10個～	¥960	10個～	¥1,008
B-1110-4	B-1111-4	●	3D	3D	22.5	13	16	6	13	6	6	0.98	30	10731	10736	¥740	¥790	15個～	¥710	15個～	¥758
B-1110-5	B-1111-5	●	3D	3D	19	11.5	14.5	5	10	5	5	0.49	16	10732	10737	¥690	¥730	15個～	¥662	15個～	¥701

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。