



- Inklusive Ladeschale mit Wandhalterung und KFZ-Stecker
- Includes a charging station, wall bracket and car adaptor

- Zuschaltbare Leuchtfunktionen (100% Leuchtkraft / 20% Leuchtkraft / Stroboskop Licht)
- 3 functions are available, 100% beam, 20% beam and strobe lighting

- Extrem hell durch neueste Hochleistungs-LED aus dem Hause CREE
- Leuchtkraft: 180 Lumen
- Extremely bright high-performance LED
- Brightness: 180 Lumen



- Neueste Li-Ion Akkupacktechnologie (3,7V/4000mAh)
- Leuchtdauer: 25 h

- Features the latest Li-Ion battery pack technology (3.7V/4000mAh)
- Operating time: 25 hours

- Extrem starker Haltemagnet zum Fixieren an metallischen Gegenständen

- High powered magnet for easy connection to metal objects

- Stufenlose Fokussierung von Spotlicht bis Flutlicht

- Adjustable focus beam, from narrow spotlight to wide beam

- Durch FarbfILTER (rot/blau/grün) für Sondereinsatzbereiche geeignet

- Red, blue and green colour filters available for various applications



HSL 1 - PROFI-HANDSCHEINWERFER

HSL 1 - PROFESSIONAL WORKLIGHT

Profi-Handscheinwerfer aus robustem Kunststoff mit eingebauter High-End LED-Technologie für deutlich mehr Leuchtkraft.

- > Extrem hell durch neueste LED-Technologie aus dem Hause CREE
- > Fest verbauter Lithium-Akku (3,7V / 4000mAh) - größerer Energietank als herkömmliche NiMH- oder Blei-Akkus, kein Memory-Effekt, sehr geringe Selbstentladung
- > Stufenlos fokussierbare Linse - bündelt das Licht nach Wunsch
- > Drei Lichtfunktionen wählbar über zuschaltbaren Funktionsschalter - 100% Lichtstärke / 20% Lichtstärke / Stroboskop Licht
- > Der extra starke Haltemagnet fixiert die Lampe an allen metallischen Gegenständen
- > Auch als Notlicht verwendbar aufgrund der zuschaltbaren Netzausfallelektronik
- > Neueste Ladetechnologie aus dem Hause ANSMANN - Ladezeit bis 8 Stunden, auch in PKW und LKW aufladbar
- > Inklusive Ladeschale mit Wandhalterung und KFZ-Ladestecker 12V/24V DC zur einfachen Montage
- > Inklusive Farbfilter-Scheiben für Sondereinsatzbereiche (rot/grün/blau)
- > Schutzgrad IP54 (Staub- und Spritzwassergeschützt)

Professional hand searchlight made of durable ABS material, the built-in high-tech LED technology provides far more illuminating power than standard halogen searchlights.

- > Extremely bright high-performance LED
- > Hard-coded Li-Ion battery pack (3.7V/4000mAh) - Longer life than standard NiMH battery packs. No memory effect and low self discharge
- > Adjustable focus beam, from narrow spotlight to wide beam
- > 3 functions are available, 100% beam, 20% beam and strobe lighting
- > High powered magnet for easy connection to metal objects
- > Can also be used as an emergency light with built-in mains failure detection electronics
- > Latest ANSMANN charging technology, charging time 8 hours max. Can also be charged in-car
- > Supplied with charging station, wall bracket and car adaptor (12V/24V DC, included)
- > Red, blue and green colour filters available for various applications
- > Dust and splash proof to IP54

INFOS:

Produktname | Product name:
HSL-1

Art.-Nr. | Part No.:
1600-0005

EAN-Code:
4013674008698

VE | PU:
1 (302x112x302mm)

Exportkarton | Export carton
4 (468x332x332mm)

Lieferbar | Available:
Ab Lager | In stock

Zolltarifnummer | Customs tariff number:
85131000

UVP | MSRP:
119,99 €

Materialgruppe | Material group:
15



Notizen | Notes:

**Warranty
Guarantee**
2
Years
Jahre

