



■ Quetschkabelschuhe, Cu 0,5 - 16 mm²

Gabelform

■ **Schnelle Montage durch direktes Unterschrauben**

Eigenschaften


- Maße im Leiteranschlussbereich bis 6 mm² entsprechend DIN 46234
- Pressbereich hartverlötet
- Mit Rillenprägung für bessere Kontakteigenschaften

Werkstoff

- Cu-ETP

Oberfläche

- galvanisch verzinkt



Nennquerschnitt mm ²	Nenngröße nach DIN	Art.-Nr.	Abmessung mm						Gewicht/ 100 St. ~ kg	VE/St.
			d1	d2	b	l	a	s		
0,5 - 1	3 - 1	1620C3	1,6	3,2	6,0	11,0	5,0	0,8	0,060	100
	3,5 - 1	1620C35	1,6	3,7	6,0	11,0	5,0	0,8	0,060	100
	4 - 1	1620C4	1,6	4,3	6,8	12,0	5,0	0,8	0,070	100
	5 - 1	1620C5	1,6	5,3	10,0	13,0	5,0	0,8	0,090	100
	6 - 1	1620C6	1,6	6,5	11,0	15,0	5,0	0,8	0,080	100
1,5 - 2,5	3 - 2,5	1630C3	2,3	3,2	5,5	13,8	5,0	0,8	0,065	100
	3,5 - 2,5	1630C35	2,3	3,7	6,0	11,0	5,0	0,8	0,065	100
	4 - 2,5	1630C4	2,3	4,3	6,8	12,0	5,0	0,8	0,080	100
	5 - 2,5	1630C5	2,3	5,3	10,0	14,0	5,0	0,8	0,090	100
	6 - 2,5	1630C6	2,3	6,5	11,0	16,0	5,0	0,8	0,110	100
4 - 6	4 - 6	1650C4	3,6	4,3	8,0	14,0	6,0	1,0	0,140	100
	5 - 6	1650C5	3,6	5,3	10,0	15,0	6,0	1,0	0,160	100
	6 - 6	1650C6	3,6	6,5	11,0	16,0	6,0	1,0	0,170	100
	8 - 6	1650C8	3,6	8,4	14,0	19,0	6,0	1,0	0,220	100
	10 - 6	1650C10	3,6	10,5	18,0	21,0	6,0	1,0	0,280	100
10	5 - 10	1652C5	4,3	5,3	10,0	19,0	10,0	1,0	0,240	100
	6 - 10	1652C6	4,3	6,4	11,0	21,0	10,0	1,0	0,260	100
16	6 - 16	1653C6	5,4	6,4	11,0	24,0	11,5	1,0	0,350	100
	8 - 16	1653C8	5,4	8,4	15,0	27,0	11,5	1,0	0,420	100

► Werkzeug: siehe Tabelle Seite 85