

Datenblatt / Data Sheet

LED Treiber 300mA/10.8W
LED Driver 300mA/10.8W



Technische Daten / Technical data

Bezeichnung / Description	Eigenschaften / Characteristics
CE Artikelnummer / CE item no.	182650
Artikelnummer Hersteller / Producer item no.	61300335
Eingangsspannung / Input voltage	100-240VAC
Frequenz / Frequency	47-63Hz
Eingangs-Wechselstrom / Input AC current	max. 0.4A
Einschaltstrom / Inrush current	60A/230VAC cold start
Ausgangsspannung / Output voltage	3-36VDC
Ausgangsstrom / Output current	300mA
Leistung / Power	max. 10.8W
Umgebungstemperatur ta / Ambient temperature ta	-20°C ~ +45°C
Lagertemperatur / Storage temperature	-40°C ~ +80°C
Abmessungen L x B x H / Dimensions L x W x H	85 x 35 x 27.5mm
Funktionen / Features	Schutz gegen Kurzschluss, Überspannung, Übertemperatur Protection against short circuit, over voltage, over temperature



Abmessungen / Dimensions:

