




145

△ GOLD PLATED 0.76^{MIN} ON CONTACT AREA, TIN LEAD PLATED ON BARREL AREA OVER NICKEL PLATED.



注：1. 適用規格

製品規格 108-5151, 108-5138.

取付適用形番 114-5050

取投"說明書 1S-105J

△ 2本压着通甲炮線

AVVG#20 (VSF 被覆外形 $\phi 2.4$) $\times 2$

△ ニュールめつき下地に、金めつき(0.76μm最少厚被膜)
及び バレル部 車田めつき

断面 A-A
(SECT)

Section B-B
(SECT)

NOTES: 1. PRODUCT SPECIFICATION 108-5151, 108-5153

APPLICATION SPECIFICATION 114-5050

INSTRUCTION SHEET IS-105J

△ APPLICABLE WIRE FOR TWO-WIRE CRIMP

AWG #20 (VSF INSULATION
DIAMETER 2.4) x 2

		日本エー・エム・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN	
材料 (MATERIAL) 表参照 (SEE TABLE)		参考図面 (CUSTOMER COPY, REFERENCE ONLY)	
仕上 (FINISH)		型番 (P/N)	
適合電圧 (VOLTAGE RANGE) Δ 0.5-1.3 最大 AWG20-16		23 CLASS	
適合電線 (WIRE RANGE) Δ 0.5-1.3 最大 AWG20-16		23 CLASS	
適合電線 (WIRE RANGE) Δ 0.5-1.3 最大 AWG20-16		23 CLASS	
公差 (TOLERANCE) ±0.3 (EXCEPT AS NOTED) ±1.0		1/2 SCALE 4-1	LOC J
公差 (TOLERANCE) ±0.3 (EXCEPT AS NOTED) ±1.0		SIZE A	4+ (NO) C-171637
品名 (NAME): SOCKET CONTACT (MINI UNIVERSAL M-N-L)			
ソケットコンタクト (ミニユニバーサルメイトノック雌雄両用型コネクタ)			

DO NOT SCALE PRINT

1410 JNANA