

all empty PC 150/75 LG



Bestellzeichen: PC 150/75 LG
Artikelnummer: 6012315
Beschreibung: Gehäuse PC • grauer Deckel
Anmerkungen: flaches Unterteil

EAN Code: 6418074022158
E-Nummer:
 Finland: 3420347
 Dänemark: 8212022140
 Italien: 7351080
 Schweden: 2535545
 Norwegen:

Besteht aus: all empty

Beispiel

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:			
mm:	180	130	75	Schutzart (EN 60529): IP 66/67			
inch:	7.1	5.1	3.0	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08			
Materials:				Elektrische Isolierung: Voll isoliert			
Material: all empty				Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja			
Unterteilfarbe: RAL 7035				UV Resistenz: UL 508			
Deckelfarbe: RAL 7035				Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V			
Deckelfarbe: Polyamid				Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960			
Deckelschraubenmaterial:				NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6			
Deckelschraubenfarbe: Grau							
Dichtungsmaterial: TPE							
Temperatur Bereich:				Zertifikate:			
Kurzzeit:	-40 ... 120 °C			Germanischer Lloyd (GL)			
Dauergebrauch:	-40 ... 80 °C			Underwriters Laboratories			
Kurzzeit:	-40 ... 250 °F			Det Norske Veritas			
Dauergebrauch:	-40 ... 175 °F			Fimko			
				Europe EN 62208: 2003			
				UL Canada			
				Gost R			
Zubehör:							
MIV 150	Montageplatte						
MIN 10	Tragschiene TS 15						
MIN 15	Tragschiene TS 15						
MIV 10	Tragschiene TS 35						
MIV 15	Tragschiene TS 35						
FP A 150/180	Frontplatte						
HFP 180	Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200)						
FP 22046	Wandbefestigungslaschen						

