

密閉用小型連動ハンドル

INTERLOCKING HANDLES FOR AIRTIGHTNESS


FA-1729
ステンレス製

FA-729
亜鉛合金製

特徴 Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています。(FA-1729)
- 小型ながら強靱構造、激しい扉の開閉にも適応
- 使いやすさを追求、機能的で美しいデザイン
- ワンタッチ開閉
- Corrosion-resistant stainless steel is used. (FA-1729)
- Small but durable construction for hard use of door locking/unlocking.
- Easy-to-operate and functional beauty design.
- One-touch locking/unlocking.

【FA-1729】

- 仕様 ● 材質: 本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)
パイプ/ステンレス(SUS304)
- 表面仕上: 本体/電解研磨
パイプ/鏡面バフ研磨
- 付属品: パイプ

- 用途 ● 冷凍冷蔵庫・厨房用機器・医療用機器の扉用
- 納期 ● 標準在庫品

【FA-729】

- 仕様 ● 材質: 本体/亜鉛合金(ZDC)
パイプ/ステンレス(SUS304)
- 表面仕上: 本体/クロムめっき(MZCr)
パイプ/鏡面バフ研磨
- 付属品: パイプ

- 用途 ● 冷凍冷蔵庫・オープンレンジ
- 納期 ● 標準在庫品
- 備考 ● 適用南京錠C-555-50L/Sは1222ページをご参照下さい。
- ハンドルとパイプは組み立てしていません。
- 受座の詳細は205ページをご覧下さい。
- 内部から解錠はできません。ウォークインタイプには、脱出装置付をお選び下さい。

【FA-1729】

- Specifications ● Material:
Main body: Cast stainless steel (SUS304)
Pipe: Stainless steel (SUS304)
- Finish:
Main body: Electrolytic polishing
Pipe: Mirror surface buffing
- Accessories: Pipe

- Specific-use ● Doors for refrigerator, kitchen and medical equipment

【FA-729】

- Specifications ● Material:
Main body: Zinc alloy (ZDC)
Pipe: Stainless steel (SUS304)
- Finish:
Main body: Chrome plating (MZCr)
Pipe: Mirror surface buffing
- Accessories: Pipe


- Specific use ● Refrigerators and ovens

- Remarks ● For applicable padlock C-555-50L/S, see page 1222.
- Delivering each part is possible.
- The handle and pipe do not come assembled.
- For details of catch, see page 205.
- **Cannot be unlocked from inside. Select the product with escape device for the walk-in type.**




使用例 Example of application

2カ所ロックの扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。
The two-point lock door can be operated through the connecting pipe.






PAT. PEND.

〔標準取付け距離〕 Standard installation distance



(FA-1729-L)



FA-1729S-1 FA-1729-1

〔受座〕Catch

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	材質 Material	オフセット高さ Offset height	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price
FA-1729S-1	●	2D/3D	SUS	18~30	60305	¥4,100	5個~ ¥3,940
FA-1729S-2	●	2D/3D		0~5	60306	¥3,300	5個~ ¥3,170
FA-729S-1	●	2D/3D	ZDC	18~30	60043	¥1,000	10個~ ¥960
FA-729S-2	●	2D/3D		0~5	60149	¥800	15個~ ¥768

- : RoHS指令対応品 ※大量のご注文は更にお安くなります。
- ▲: RoHS指令に対応可能です。 ※受座は205ページのFA-1729S、FA-729Sをご参照下さい。
- ※For catch, see FA-1729S and FA-729S on page 205.

(本体とパイプは組立てしていません)
The handle and pipe are not assembled.

セット名称 Set name	L	パイプ長さ Pipe length	製品質量(g) Mass	商品番号 Product No.	RoHS	CAD	材質 Material	1セット必要数 Required number per set	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price
FA-1729-1	500	512	1210	FA-1729-L本体 Main body	●	2D/3D	SUS	1	60697	¥7,500	5個~ ¥7,200
				FA-1729-R本体 Main body	●	2D/3D		1	60703	¥7,500	5個~ ¥7,200
				FA-1729-729-1用パイプ Pipe	●	3D		1	60691	¥1,500	10個~ ¥1,440
FA-1729-2	800	812	1410	FA-1729-L本体 Main body	●	2D/3D	SUS	1	60697	¥7,500	5個~ ¥7,200
				FA-1729-R本体 Main body	●	2D/3D		1	60703	¥7,500	5個~ ¥7,200
				FA-1729-729-2用パイプ Pipe	●	3D		1	60692	¥2,100	10個~ ¥2,016
FA-729-1	500	512	1000	FA-729-L本体 Main body	●	3D	ZDC	1	60690	¥4,300	10個~ ¥4,130
				FA-729-R本体 Main body	●	3D		1	60702	¥4,300	10個~ ¥4,130
				FA-1729-729-1用パイプ Pipe	●	3D		1	60691	¥1,500	10個~ ¥1,440
FA-729-2	800	812	1200	FA-729-L本体 Main body	●	3D	ZDC	1	60690	¥4,300	10個~ ¥4,130
				FA-729-R本体 Main body	●	3D		1	60702	¥4,300	10個~ ¥4,130
				FA-1729-729-2用パイプ Pipe	●	3D		1	60692	¥2,100	10個~ ¥2,016

 ハンドル・取手
つまみ・周辺機器


A

クレモン

ローラー
締り特装密閉
ハンドルフリーザー
密閉
平面
スイング

ギア式

平面
ハンドルポップ
ハンドルリフト
ハンドルアジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドルL 型
ハンドルT 型
ハンドル丸型
小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金
ロッド棒ジョイント
リンク

ワイヤ