



2002-08-13

PRODUKTINFORMATION

Vi reserverar oss mot fel samt förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande

ELFA artikelnr

78-048-00	TV-antenn UFO II inkl filter	109680
78-048-18	Filter IFP529	339529
78-048-26	Pulpitfäste UFO II	133221
78-048-34	Mastfäste UFO II	133223
78-048-42	Däcksfäste UFO II	133220

TRIAX UFO Antenn

TRIAX UFO Antenne

TRIAX nya UFO antenn är marknadens minsta rundstrålande antenn.

Den eleganta, och kompakta antennen innehåller den mest avancerade tekniken till mottagning av såväl analoga som digitala tv- och radiosignaler under förhållanden som ändrar sig hela tiden. Därför är UFO den perfekta lösningen till motorbåten, segelbåtar, bilar, husvagnar, bussar och lastbilar, när man önskar tv-bilder och radiomottagning av hög kvalitet.

TRIAX har mer än 50 års erfarenhet i research och produktutveckling av antenner till FM/TV mottagning. Resultatet kan ses i form av mottagningsegenskaper ut över det sedvanliga och en robust kvalitet som motstår både vind, vatten och väder året om.

UFO antennen levereras med inbyggd low-noise förstärkare för 12-24 volts strömförsörjning.

Universalbeslag till montering medföljer, och TRIAX har dessutom ett omfattande tillbehörsprogram med signalfördelare, förstärkare nätdelar m.m. för utveckling av antennenläggningen.

Motorbåtsbeslaget till UFO är tillverkat i väderbeständig UV säkert plastmaterial.

Motorbåtsbeslag är framställt i väderbeständigt UV säkert plastmaterial.



Varunummer 133220

Relingsbeslag till UFO



Varunummer 133221

Pulpit till UFO Universalbeslag till UFO tillverkat i rostfritt stål



Varunummer 133222

UFO med mastbeslag monterat



Mastbeslagen till UFO är galvaniserade för att säkra lång hållbarhet



Varunummer 133223

TRIAX UFO Antenn

UFO med motorbåtsbeslag monterat



UFO med universalbeslag monterat



Tillbehör till UFO antenn

Typ Varunummer	IFP529 Strömfilter 339529	IFP 501 nätdel 339501	IFP 502 nätdel 339502
Beskrivning	Batteri inkoppling inkl. 1.2m kabel med jackkontakt	230V Nätdel	230V Nätdel
Frekvensområde	47 - 862 MHz	47 - 862 MHz	47 - 862 MHz
Säkring (mA)	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Spänning (V)	12-24	+ 12	+ 12
Max ström (mA)	100	85	85
Genomgångs- tap (dB)	2 x 4.0	1.0	2 x 4
Utgångar	2	1	2
Anslutning	F-typ	F - typ	F - typ

Tekniska data

Typ Varunummer	UFO Marine antenn 109680	OBS !! Varunr. 109680 innehåller:
Frekvensområde Kanal	47 - 860 MHz K 2-69 + FM	1 x UFO-Marine 1 x Batterifilter 1 x Universal- beslag 2 x F-kontakt
Elementer	1	
Öppningsvinkel	360°	
Förstärkning (dB)	28	
Linjeartitet (dB)	± 2	
Brustal (dB)	< 2.5	
Returtag (dB)	>10	
Utgångsnivå	108 dB _μ V	
Impedans (ohm)	75	
Spänning (V)	12 - 24	
Ström (mA)	50	
Mekanisk		
Vikt (kg)	0.250	
Storlek (mm)	325 x 255 x 65	
Vindlast (N)	5.5	
Anslutning	F - typ	

IFP 529 Strömfilter



IFP 501 nätdel



IFP 502 nätdel

