

Products

[7/16](#)
[1.0/2.3](#)
[1.6/5.6](#)
[AFI](#)
[AMC](#)
[BNC / RP-BNC](#)
[C](#)
[FAKRA SMB](#)
[FME](#)
[HN](#)
[MCX](#)
[Mini-UHF](#)
[Mini 75 Ohm SMB](#)
[MMCX](#)
[Precision \(APC\)](#)
[QDS](#)
[QMA](#)
[QWS](#)
[SC](#)
[SlimLine BNC](#)
[SMA / RP-SMA](#)
[SMB](#)
[SMC](#)
[SMP](#)
[SSMB](#)
[TNC / RP-TNC](#)
[Triax](#)
[Twin BNC](#)
[Twinax](#)
[Type F](#)
[Type G](#)
[Type N](#)
[UHF](#)

[Adapters](#)
[Cable Assemblies](#)
[Tools](#)
[Accessories](#)

[Product Search](#)

[Inventory Search](#)

product details

 [back](#)

Amphenol Number: 31-2300
Military Number:
Description: TNC 4-Hole Flange Straight Jack
Product Type: Connector
Connector Type: Receptacle
Connector Series: TNC
Body Plating: Nickel
Contact Plating: Gold
Insulator Material: TFE
Gender: Socket
Termination: Solder Cup
Impedance: 50 Ω
Notes: