


C-30-MR
 ゴム製

マスキング リベット


MASKING RIVETS

塗料付着防止 ネジ穴の保護

PAT.PEND.



C-30-MR-20 C-30-MR-12 C-30-MR-3




特 徴 Feature

- 塗装時雌ねじ部分に塗料が付きません。
- 焼付塗装にも繰返しご使用いただけます。
- 使わない雌ねじの防塵用としてもご使用いただけます。
- 長さ調整用ガイドとして10mmごとにマークがあります。(C-30-MR-14~20)

- Paint is not stuck to male screw section when painting.
- Can be used repeatedly for baked.
- Can be used to prevent dust from entering unused female screw section.
- Marks every 10mm serve as length adjustment guides. (C-30-MR-14 to 20)

- 仕 様 ● 材 質 : シリコンゴム (Si)
- 標 準 色 : C-30-MR-3~12/白
C-30-MR-14~20/アイボリー
- 耐熱温度 : -50~+250℃
- 用 途 ● 配分電盤・制御盤
- 納 期 ● 標準在庫品

- Specifi- ● Material: Silicone rubber (Si)
- cations ● Standard color: C-30-MR-3 to 12: White
C-30-MR-14 to 20: Ivory
- Heat resistance temperature: -50℃ to +250℃
- Specific use ● Power/distribution and control boards

 使用例
Example of application


商品番号 Product No.	RoHS 10y	CAD	対応タッパ Applicable tap	(φD)	L	製品質量(g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
C-30-MR-3	●	3D	M3	6.9	12	22/100ヶ	21752	¥21	100個~ ¥20
C-30-MR-4	●	3D	M4	7.7	12	38/100ヶ	21753	¥23	100個~ ¥22
C-30-MR-5	●	3D	M5	8.6	12	42/100ヶ	21754	¥24	100個~ ¥23
C-30-MR-6	●	3D	M6	9.5	20	88/100ヶ	21755	¥27	100個~ ¥26
C-30-MR-8	●	3D	M8	11.2	20	130/100ヶ	21756	¥30	100個~ ¥29
C-30-MR-10	●	3D	M10	13	25	240/100ヶ	21809	¥42	100個~ ¥40
C-30-MR-12	●	3D	M12	15	25	300/100ヶ	21810	¥50	100個~ ¥48
C-30-MR-14		3D	M14	17	/	700/100ヶ	23907	¥80	100個~ ¥76
C-30-MR-16		3D	M16	19	/	900/100ヶ	23908	¥85	100個~ ¥81
C-30-MR-18		3D	M18	21	/	1100/100ヶ	23909	¥90	100個~ ¥86
C-30-MR-20		3D	M20	23	/	1400/100ヶ	23914	¥100	100個~ ¥95

● : RoHS10指令対応品 ▲ : RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

 ファスナー
 ラッチ錠・キャッチ
 錠前装置・周辺機器


C

ファスナー

ラッチ錠

 ドア
 キャッチ

 スナッチ
 ロック

 コントロール
 センター

 パイプ
 関連金具

 グレーチング
 ロック

 工業用
 錠前

 電磁波
 対策

パッキン