









ohne / without

Mutter / nut
thread depth max. 7.5 mm
max. Einschraubtiefe 7.5 mm

Bolzen / bolt
max. Einschraubtiefe 5.5 mm
thread depth max. 5.5 mm



M 1:1




Anschlussbereich verzinkt
terminal area tin plating

Koplanarität der Anschlüsse ≤ 0.1 mm
coplanarity area of termination ≤ 0.1 mm

Anforderungsstufe: 2
class: 2

194315	194310	X			
194316	194311			#4-40	
194317	194312			M3	
194318	194313		#4-40		
194319	194314		M3		
Ident-Nr. part-no. tape & reel	Ident-Nr. part-no. tray	ohne without	Mutter thread	Bolzen bolt	Bemerkung remark





Verpackt in Tray
Verpackungseinheit 30 St.
tray packaging
packaging unit 30 pcs

Sonstige Angaben siehe Zeichnung 204628 / Additional indications according to drawing 204628


Verpackt in Gurtverpackung - Tape on Reel Packaging
Verpackungseinheit: 75 Stück - Packaging unit: 75 pcs

Abspulrichtung - Reel off Direction



Sonstige Angaben siehe Zeichnung 204654 / Additional indications according to drawing 204654

Layoutvorschlag:
recommended layout:



Fehlende Masse und Angaben siehe DIN 41652 / Missing information and dimensions according to DIN 41652

Sonstige Angaben siehe Fertigungsunterlagen / Additional indications according to the production documentation

Information:				Tolerances  All Dimensions in mm		Scale		2:1	
All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.				Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		Designation TMC-P 25-SMD-9,0-BA8 <i>TMC-P 25-SMD-9,0-type 8</i>			
								www.ERNI.com	
e		26.09.2011				Class		TMCP	
Index		Date							

Copyright by ERNI GmbH.
Property notice pursuant to ISO 16016 to be observed.