



LEERGEHÄUSE

AKL 3-t



AKL 3-t

Leergehäuse

CUSTOMIZABLE

300 x 450 x 132 mm
 Artikelnummer: 74400301

Leergehäuse, mit Anbaustutzen, Verschluss- und Isolierstopfen, Kasten: Polystyrol, grau ähnlich RAL 7035, Deckel: Polycarbonat, transparent



Technische Daten

Masse

Breite:	300 mm
Länge:	450 mm
Höhe:	132 mm
Innenhöhe:	114 mm

Werkstoff

Kasten:	Polystyrol, grau ähnlich RAL 7035
Deckel:	Polycarbonat, transparent
Dichtung:	Polyurethan
Deckelschraube:	Polyamid 6, glasfaserverstärkt

Weitere Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V V
----------------------------------	---------

Zubehör

AK MPI 3
AK NS35-250
NS35-216/3
AK NS35-406
AK ABL-ES
ASS-gro
AK ABF 2
AK TW



LEERGEHÄUSE

AKL 3-t

Bemessungsisolationsspannung DC:	1000 V
----------------------------------	--------

PVC-frei:	Ja
-----------	----

Schwermetallfrei:	Ja
-------------------	----

Silikonfrei:	Ja
--------------	----

Brennverhalten nach UL:	HB nach UL94
-------------------------	--------------

Brennverhalten nach VDE:	650°C nach VDE 0471/ EN 60695
--------------------------	----------------------------------

Leitungseinführungen:	Ja
-----------------------	----

plombierbar:	Ja
--------------	----

Schutzart:	IP65 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
------------	---

Schlagfestigkeit:	IK07 nach DIN EN 5012 / VDE 0470 Teil 100
-------------------	---

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (minimal):	-25 °C
---------------------------	--------

Umgebungstemp (maximal):	40 °C
--------------------------	-------

Umgebungstemp. (24 Stunden):	35 °C
------------------------------	-------

Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	95%
---	-----

Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%
----------------------------------	-----