




OS-Serien

Verktyg	Sifferkod
MK3SP	1
MK3PNSP2, MK7P	2
MK7	3
MK7HT	4
MK20	5
MK6	6
MK9P, MK6PN	7
MK9	8
MK9HT	9
MK21	10

För mer information om HellermannTytons verktyg, se kapitlet Monteringsverktyg och tillbehör sida 394.



Den släta insidan motverkar skador på kabelisoleringen orsakade av nötning.



OS Serien

Teknisk tabell

Art-nr	E-nr	Typ	Längd (L)	Bredd (W)	Bunt Ø min	Bunt Ø max	Min draghållf (N)	Material	Färg	Verktyg
Polyamid 6.6 UV-tålig										
118-00039	–	T18ROS	100	2,5	1,6	20	80	PA66W	Svart (BK)	1–3, 5
118-05860	–	T50SOS	150	4,6	1,6	35	225	PA66W	Svart (BK)	1–5
118-05060	–	T50ROS	200	4,6	1,6	50	225	PA66W	Svart (BK)	1–5
Polyamid 6.6 värmestabil										
118-00035	–	T18ROS	100	2,5	1,6	20	80	PA66HS	Naturell (NA)	1–3, 5
118-04702	–	T18ROS	100	2,5	1,6	20	80	PA66HS	Svart (BK)	1–3, 5
118-00064	–	T30ROS	148	3,4	1,6	35	135	PA66HS	Naturell (NA)	1–3, 5
118-04800	15 163 31	T30ROS	145	3,4	1,6	35	135	PA66HS	Svart (BK)	1–3, 5
118-00044	–	T30LOS	200	3,4	1,6	50	135	PA66HS	Naturell (NA)	1–3, 5
118-04900	15 163 32	T30LOS	200	3,4	1,6	50	135	PA66HS	Svart (BK)	1–3, 5
118-05859	–	T50SOS	150	4,6	1,6	35	225	PA66HS	Naturell (NA)	1–5
118-05850	15 163 33	T50SOS	150	4,6	1,6	35	225	PA66HS	Svart (BK)	1–5
118-05059	–	T50ROS	200	4,6	1,6	50	225	PA66HS	Naturell (NA)	1–5
118-05050	–	T50ROS	200	4,6	1,6	50	225	PA66HS	Svart (BK)	1–5
118-00055	–	T50MOS	245	4,6	1,6	66	225	PA66HS	Naturell (NA)	1–5
118-00018	–	T50MOS	245	4,6	1,6	66	225	PA66HS	Svart (BK)	1–5
118-05900	15 163 35	T50LOS	384	4,6	1,6	110	225	PA66HS	Svart (BK)	1–5
118-00067	–	T120ROS	385	7,6	5,0	105	535	PA66HS	Naturell (NA)	6–10
118-00066	–	T120ROS	385	7,6	5,0	105	535	PA66HS	Svart (BK)	6–10
Polyamid 6.6 V0-klassad										
118-00014	–	T30ROS	148	3,4	1,6	35	135	PA66V0	Vit (WH)	1–3, 5
118-00021	–	T50MOS	245	4,6	1,6	66	225	PA66V0	Vit (WH)	1–5
Polyamid 4.6										
118-05878	–	T50SOS	150	4,6	1,6	35	225	PA46	Grå (GY)	1–5
118-00040	–	T50ROS	200	4,6	1,6	50	225	PA46	Naturell (NA)	1–5
118-05078	–	T50ROS	200	4,6	1,6	50	225	PA46	Grå (GY)	1–5
118-00022	–	T50MOS	245	4,6	1,6	66	225	PA46	Naturell (NA)	1–5

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.

Andra material kan fås på begäran.



OBS! Alla produkter som är listade har inte dessa godkännanden! För produktspecifika godkännanden se kapitlet Kompletterande Information.