

## Gehäuse - HC-B 24-TMQ-76/O1STM32S - 1647213

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://download.phoenixcontact.de>)



HEAVYCON Tüllengehäuse B24, mit Querbügel, Höhe 76 mm, mit Gewinde 1x M32, Leitungsabgang seitlich

Abbildung zeigt eine Produktvariante mit geradem Leitungsabgang

### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4017918957230

### Technische Daten

#### Maße

Höhe	76 mm
Breite	43 mm
Länge	120 mm

#### Umgebungsbedingungen

Schutzart Gehäuse	IP65
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C

#### Allgemein

Hinweis	für Kontakteinsätze HC-B24, BB46, D64, DD108, M
Bauform	B24
Gehäuseart	Tüllengehäuse
Verriegelungsart	mit Querbügel
Anzahl der Kabelabgänge	1
Kabelabgang	seitlich
Verschraubung	ohne
Art der Verschraubung	1x M32
Material Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Material Gehäuseoberfläche	pulverbeschichtet, grau
Material Verriegelung	Edelstahl, Griffteil: PA
Material Griffkörper Verriegelung	PA-GF

## Gehäuse - HC-B 24-TMQ-76/O1STM32S - 1647213

### Klassifikationen

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440209

#### ETIM

ETIM 3.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261502
UNSPSC 7.0901	31261502
UNSPSC 11	31261502
UNSPSC 12.01	31261502
UNSPSC 13.2	31261502

#### Zubehör

##### Vollverschraubung

HC-K-KV-M32(15-21) - 1690642



HC-M-KV-M32(14-21) - 1690587



## Gehäuse - HC-B 24-TMQ-76/O1STM32S - 1647213

### Zubehör


HC-M-KV-M32(19-27) - 1646010



---

### Zeichnungen

#### Maßzeichnung



#### Maßbild

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten  
<http://www.phoenixcontact.com>