

平面スナッチロックハンドル

SNATCH LOCK TYPE FLUSH HANDLES


A-1253
ステンレス製

特徴 Feature

PAT.PEND.

- 振動・衝撃等に強いダブルスナッチロック式の平面ハンドルです。
- 扉はワンタッチで開閉できます。
- 南京錠での施錠ができ、扉内よりの開扉もできる安全機構です。

- The snatch lock type flush handle withstands vibration and impact.
- One-touch locking/unlocking
- A padlock can be used with this handle. Safety mechanism is incorporated so that the lock can be released from the inside of the door.

- 仕様 ● 材質：ステンレス鋼板 (SUS304)
● 表面仕上：ヘアライン仕上
● 付属品：受座

- 用途 ● 保冷車・冷凍冷蔵車のワンタッチ扉
納期 ● 特注品・・・納期ご連絡します

- Specifications ● Material: Stainless steel plate (SUS304)
● Finish: Hairline finish
● Accessories: Catch


- Specific-use ● The one-touch door of cold and chill storage vehicles

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	製品質量 (g) Mass	コード Code	単価 Price	数量 Quantity	量販価格 Bulk Price
A-1253-1	●	2D	500	00997	¥7,400	5個～	¥7,104
A-1253-2	●	2D	650	01343	¥8,200	5個～	¥7,872



● : RoHS指令対応品 ※大量のご注文は更にお安くなります。
▲ : RoHS指令に対応可能です。




[A-1253-1]





パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions



[A-1253-2]



パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions




使用例 Example of application



側面小扉に最適
Suitable for small side doors.

取付け方法 Installation method



安全押棒 (FC-702) は別売です。
The safety push rod is optional.

 つまみ
ハンドル
取手

A

クレモン

ローラー
締め特装密閉
ハンドルフリーザー
密閉平面
スイング

ギア式

平面
ハンドルポップ
ハンドルリフト
ハンドルアジャスト
ハンドル

ラッチ式

SNATCH HANDLES

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドルL 型
ハンドルT 型
ハンドル丸型
小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金
ロッド棒ジョイント
リンク

ワイヤ