




Aufschrift

(M)

1050 µ

2(0.5)/250~
25E3 T100



2A 125-250V AC
R18



Herstelljahr/-woche
nach DIN EN 60062

Wechsler 1-polig

Schalt-Betätigungskraft ≤ 1.50 N

Rückschaltkraft ≥ 0.50 N

Differenzweg ≤ 0.20 mm

Kontakte vergoldet


Gehäuse auf Anschlußseite abgedichtet

Prüfschaltung DIN EN 61058-1 7.1.13.2.2

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS

Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.	Abmaße in mm Für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		
	bis/UP TO	über/OVER	über/OVER
	6	6 bis/UP TO 30	30
±	0.2	0.3	

PROJECTION



Pause
COPY

Blatt von
SHEET OF

Original
DIN A4 Maßstab
SCALE 2:1

0 10 20 30 mm

gez./DRAWN BY 25.10.90 LM

Ersatz für/REPLACEMENT OF

Zeichn./DRAWING NO.

S

1050.0151

Schnappschalter

MARQUARDT

Marquardt GmbH, D-78604 Riethim-Weilheim

d	29543	05.05.00	pfu	i	
c	0	07.07.94	mk	h	
b	21724	28.08.92	ble	g	
a	21052	12.09.91	ble	f	38135
l				e	30390
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY

12.09.03	sig
12.10.00	pfu