

Steckverbinder-Set - HC-EVO-A10UT-BWS-HH-M20-PLRBK - 1411356

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Steckverbinder-EVO-Set, A10, Kunststoffgehäuse, bestehend aus: Tüllengehäuse 1411340, Anbaugehäuse 1411336, EVO-Verschraubung 1411350, Stiftkontakteinsatz 1773051, Buchsenkontakteinsatz 1773077



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
Verkaufsgruppe	D081
GTIN	 4 046356 929264
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	278.7 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	278.7 g
Zolltarifnummer	85366990
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder


Technische Daten

Allgemein

Polzahl	10+PE
Bauform	D15
Anschlussart	Schraubanschluss
Anschluss technik	Schraubanschluss
Bemessungsspannung (III/3)	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Bemessungsstrom	16 A


Steckverbinder-Set - HC-EVO-A10UT-BWS-HH-M20-PLRBK - 1411356

Schemazeichnung



Polbild Anschlussseite, Stift links, Buchse rechts

Diagramm



Derating-Diagramm