

12032GA (旧 BG1203)

DC Blower Fan


Φ120X32^L




■ 一般仕様 General Specifications

モーター保護	自動復帰方法、逆接続防止
Motor Protection	Auto Restart / Polarity Protection
絶縁抵抗	DC500V メガにて10MΩ以上
Insulation Resistance	10MΩ or over with a DC500V Megger
絶縁耐圧	AC700V 1s
Dielectric Withstand Voltage	
許容環境温度範囲	-10℃～+60℃ (Operating)
Allowable Ambient Temperature Range	-40℃～+70℃ (Storage)
	実用上さしつかえない状態で結露無きこと non-condensing environment

■ 外観図 Outline



■ 特性曲線 Characteristic Curves



■ 材質 Material

ケーシング	プラスチック (ブラック) UL94V-0
インペラー	プラスチック (ブラック) UL94V-0
軸受	ボールベアリング
リード線	UL1007 AWG24 +: 赤 -, 黒
Casing	Plastic (Black) UL94V-0
Impeller	Plastic (Black) UL94V-0
Bearing	Ball Bearing
Lead Wire	UL1007 AWG24 +: Red, -: Black

■ 仕様 Specifications

型式 Model	管理番号 Product No.	定格電圧 Rating Voltage	使用電圧範囲 Operating Voltage	定格電流 Current	定格入力 Input Power	定格回転速度 Speed	最大風量 Max. Air Flow		最大静圧 Max. Static Pressure		騒音 Noise	質量 Mass
		(V)	(V)	(A)* ¹	(W)* ¹	(min ⁻¹)* ¹	(m³/min)* ¹	(CFM)* ¹	(Pa)* ¹	(In H ₂ O)* ¹	(dB)* ¹	(g)
12032GA-12L-AA	00	12	6.0～13.8	0.48	5.76	2100	0.74	26.1	145.0	0.58	46.5	270
12032GA-12M-AA	00			0.65	7.80	2250	0.80	28.2	175.0	0.70	48.5	
12032GA-12N-AA	00			0.93	11.16	2650	0.94	33.1	260.0	1.04	54.0	
12032GA-24L-AA	00	24	12.0～27.6	0.25	6.00	2100	0.74	26.1	145.0	0.58	46.5	
12032GA-24M-AA	00			0.30	7.20	2250	0.80	28.2	175.0	0.70	48.5	
12032GA-24N-AA	00			0.48	11.52	2650	0.94	33.1	260.0	1.04	54.0	

回転方向：ラベルから見て時計方向 Rotation: Clockwise as seen from the label side

*1: Average Values in Free Air