

面付クレモン錠(インナーハンドル付・47~53mm)

CREMONE BOLTS (WITH INNER HANDLES/47 to 53mm)

取付け工賃1/3 メンテは目で見てOK

PAT.PEND.



表面
Front

A-375-3A-XT-R

裏面
Rear

表面
Front

A-375-2B-XN-L

裏面
Rear

※写真は錠前組込例です。本製品の錠前は別売です。

The photograph shows the product with lock fitted. The lock for this item is sold separately.

特 徴 Feature

- 面付けタイプで簡単に取付けができます。
- 掘込みタイプに比べメンテナンスが非常に簡単です。
- 上下のラッチC-376およびデッドボルトで強力密閉
- 防雨・防塵タイプ(錠前キャップ・Oリング使用)
- 右用・左用(本図・写真共右用です。)

- Surface attachment type : It's easy to install.
- Easier maintenance compared with the embedded type.
- Powerful sealing with top and bottom latches C-376 and dead bolt.
- Waterproof and dustproof. (Using lock cap and O-ring)
- The left-hand or right-hand use. (Photos and drawings show the right-hand use)


- 仕 様 ●材 質 : アルミニウム合金(ADC)
- 表面仕上 : 焼付塗装クリアー仕上
 - 標 準 色 : シルバーメタリック
 - 適用扉厚 : 47~53mm
- 用 途 ●キュービクル・キャビネット・シェルター・収容箱の強力密閉
- 納 期 ●標準品・・・納期お問合せください
- 備 考 ●錠前は別売です。
C-375(1282~1283ページ)よりお選びください。
●ロッド棒は別売です。
AC-25-R-12(657ページ)にねじ・穴を加工してご使用ください。
●ラッチ・ラッチ受は別売です。
C-376(1106ページ)・C-1376-ST(1111ページ)をご使用ください。
●デッドボルトなしもあります。(上下2点締め・A-375-2A)
●電気錠タイプはお問合せください。
●レバー固定用ねじは筐体取付後、確実に締め込んでください。

- Speci- ●Material: Aluminum alloy(ADC)
- tations ●Finish: Baked clear
- Standard color: Silver metallic
- Applicable door thickness: 47 to 53mm

- Specific- ●For powerful sealing for cubicles,
- use cabinets, shelters, storage boxes etc
- Remarks ●Lock is optional.

- Use C-375. (See page 1282 to 1283.)
- Rods are optional.
- Use AC-25-R-12. (See page 657.)
- Latches・Latch strikers are optional.
- Use C-376. (See page 1106.)・C-1376-ST. (See page 1111.)
- Be sure to firmly tighten the screw for securing the lever after installing the casing.

[A-375-3A-XT-R 両面ハンドル・錠前取付け用]
Both-side handle・With lock hole



パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions

