



Beispiel

Bestellzeichen: ABS 175/75 HG
Artikelnummer: 6081320
Beschreibung: Gehäuse ABS • grauer Deckel
Anmerkungen: hohes Unterteil

EAN Code: 6418074024459
E-Nummer:
Finland: 3422256
Dänemark: 8212023848
Italien: 7361113
Schweden: 2535764
Norwegen:

Besteht aus: all empty

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe
mm:	180	180	75
inch:	7.1	7.1	3.0

Materials:

Material: all empty
Unterteilfarbe: RAL 7035
Deckelfarbe: RAL 7035
Polyamid

Deckelschraubenmaterial:
Deckelschraubenfarbe: Grau
Dichtungsmaterial: TPE

Temperatur Bereich:

Kurzzeit: -40 ... 80 °C
Dauergebrauch: -40 ... 60 °C
Kurzzeit: -40 ... 175 °F
Dauergebrauch: -40 ... 140 °F

Zubehör:

MIV 175 Montageplatte
MIN 15 Tragschiene TS 15
MIV 15 Tragschiene TS 35
FP A 175/180 Frontplatte
HFP 180 Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200)
FP 22046 Wandbefestigungslaschen

Auswertung:

Schutzart (EN 60529): IP 66/67
Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 07
Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 94 HB
Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 650
NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13

Zertifikate:

Fimko
Europe EN 62208: 2003
Gost R

