


NUMBER C-175151

三角度 (3rd ANGLE PROJECTION)


METRIC

単位: mm DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT



PRINT DIST




断面 "B" - "B"
(SECT)




断面 "C" - "C"
(SECT)



断面 "A" - "A"
(SECT) (175151-1, -2)



断面 "A" - "A"
(SECT) (175151-4)



断面 "D" - "D"
(SECT)

断面 "E" - "E"
(SECT)

注記:

1. 適用規格

製品規格 : 108-5302

取付適用規格 : 114-5142

2.

取扱説明書 : IS-503J

NOTES:

1. APPLICABLE SPEC

PRODUCT SPEC : 108-5302

APPLICATION SPEC : 114-5142

2. INSTRUTION SHEET : IS-503J

	NYE: 502H-20-UV 1L7"カトオ化処理 (APPLIED LUBRICANT OIL)	錫めっき黄銅 (PRE TINNED BRASS)	175151-5
175155-4	---	錫めっき黄銅合金 (PRE TINNED COPPER ALLOY)	175151-4
175155-2	---	錫めっき黄銅 (PRE TINNED BRASS)	175151-2
175155-1	---	錫めっき黄銅合金 (PRE TINNED COPPER ALLOY)	175151-1
バラ状端子型番 (L.P P/N)	仕上 (FINISH)	材料 (MATERIAL)	型番 (P/N)

F1	REVISED PER ECO-11-005030	RK	HMR	01APR11
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE

DR.	8. JUN '95	DE.	8. JUN '95
N. NAGASHIMA		M. SHINDO	
CHK.	8. JUN '95	APP.	8. JUN '95
M. SHINDO		Y. KASHIWA	

適合電線断面積 (WIRE RANGE) 0.12~0.35mm ² (AWG#26~22)	被覆外径 (INSULATION DIA.) 1.2~2 mmφ	名称 (NAME) リセパタクル・コンタクト, アンパ・ユニバーサル・パワー・コネクタ (REC CONTACT AMP UNIVERSAL POWER CONN.)
材料 (MATERIAL) 表参照 (SEE TABLE)	仕上 (FINISH) 表参照 (SEE TABLE)	一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10以下: ±0.2 10を超え30以下: ±0.25 30を超え100以下: ±0.3 角 度: ±3°
LOD	番号 (No.)	C-175151
尺度 (SCALE)	REV.	F1
	SHEET	1 OF 1

(CUSTOMER DRAWING) 参 考 図 面