



SCALA NON IMPEGNATIVA
(DO NOT SCALE)
DIMENSIONI IN mm
(DIMENSIONS IN mm)


METRIC

THIRD ANGLE
PROJECTION




ADATTO PER
LINGUETTA DI 0.8 mm
(TO FIT TAB
0.8 mm THK.)

0.5 MAX.
TESTIMONE DI TAGLIO
(CUT-OFF DIMENSION)




0.5 MAX.
TESTIMONE DI TAGLIO
(CUT-OFF DIMENSION)

SEZIONE B-B
(SECTION B-B)



SEZIONE A-A
(SECTION A-A)



4 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

4 OBSOLETE	STAGNATO (TIN PLATED)	BRONZO FOSF. (PHOS. BRONZE)	0-100494-4	E
	STAGNATO (TIN PLATED)	OTTONE (BRASS)	0-100494-2	E
	FINITURA / COLORE (FINISH / COLOUR)	MATERIALE (MATERIAL)	NUMERO (PART NUMBER)	REV

CUSTOMER DWG.
FOR REFERENCE ONLY

DISEGNO PER CLIENTE
SOLO PER RIFERIMENTO

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED

RELEASE FOR PUBLICATION

19

TOLLERANZE, SE NON
DIVERSAMENTE SPECIFICATO
(TOLERANCES, UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED)

DIAM. ISOLANTE
(INS. DIA. RANGE) mm
2.3-3.3 DIA.

RANGO FILO
(WIRE RANGE) mm2
0.5-1.5

SCALA
(SCALE)
5:1

ANGOLI
(ANGLES)
± 0.3
± 2°

DIS. H. YAALI
(DR.)
30 MAR 2000

CONT. C. TARTARI
(CHK)
30 MAR 2000

DESCRIZIONE
(DESCRIPTION)
FASTON® Connector,
.187" sr. L.I.F. REC. CONTACT.

LOC. SIZE
(DWG NO)

NUMERO
(DWG NO)

REV.

FOGLIO
(SHEET)

D1
(OP)

I A3


C-100494

E3

1

1

- 1) STATO DI FORNITURA SCALA 1:1
(SUPPLY CONDITION SCALE 1:1)



SENSO DI USCITA
DEL TERMINALE
DALLA BOBINA

(DIRECTION OFF
TOP OF REEL)

- 2) SPECIFICA DI PRODOTTO 108-19077
(PRODUCT SPEC. 108-19077)

- 3) SPECIFICA DI AGGRAFFATURA 114-20081
(APPLICATION SPEC. 114-20081)

E3	REVISED PER ECO-11-005140	RK	31MAR11
REV.	REVISIONI (REVISION RECORD)	DIS.	DATA (DATE)