

MX 675 - MX 670**MX 655 - MX 650****MX 355 - MX 350**

Un besoin, une solution, une pince :

- maintenance électrique ou électrotechnique
- installateurs électriques
- distributeurs d'électricité
- tertiaire



**Nouveau !
MX 670 et MX 675
les pinces
bi-afficheur
10 000 points
CAT IV 600 V**

Les pinces ampèremétriques

Une gamme de 6 pinces pour couvrir tous vos besoins

>> Dotées de toutes les fonctionnalités d'une pince ampèremétrique et d'un multimètre complet, ces modèles apportent les solutions de mesure nécessaires à tout électricien.



MX 670 & MX 675

MX 650 & MX 655

MX 350 & MX 355

MX 670 & MX 675

CAT IV 600 V, elles offrent une parfaite sécurité pour les interventions et contrôles sur les parties d'une installation ne bénéficiant pas de toutes les protections et 1000 A AC.

AC/DC TRMS, la **MX 675** permet des mesures d'intensité en continu jusqu'à 1400 A DC et 1000 A AC.

AC TRMS, la **MX 670** peut enserrer des conducteurs allant jusqu'à 42 mm de diamètre pour des intensités jusqu'à 1000 A AC.

MX 650 & MX 655

Les MX 655 et MX 650 sont recommandées pour les mesures de tensions et de courants élevés (jusqu'à 1000 A et 750 V), complétées par un convertisseur RMS pour les signaux alternatifs (MX 655).

Côté courant, la **MX 655**, qui utilise la mesure à effet Hall, mesure des courants AC ou DC. La **MX 650** utilise le principe de mesure par transformateur et mesure des courants AC.

MX 350 & MX 355

Compactes et ergonomiques, elles répondent parfaitement aux besoins domestiques, tertiaires et des petites industries. La **MX 355** dispose d'un Zéro DC automatique pour les mesures d'intensités continues. Cette fonction permet aussi d'effectuer des mesures différentielles en courant, tension et résistance.



Ergonomiques



L'ergonomie de ces pinces a été étudiée afin d'offrir à l'utilisateur une parfaite maniabilité.

Leur commutateur offre une sélection précise et franche des fonctions.

La qualité des afficheurs permet une parfaite lisibilité.

>> Les MX 670 & MX 675 permettent la mesure en simultanée de la tension et du courant. Leur double afficheur permet une visualisation instantanée de ces 2 mesures.



Leurs atouts majeurs

La gamme des pinces ampèremétriques MX, permet de couvrir un grand nombre d'application grâce à leur diamètre d'enserrage allant de 26 mm (MX 350) à 42 mm (MX 670).

Comme les autres modèles, les pinces ampèremétriques **MX 670 & MX 675** offrent de très larges plages de mesure, avec notamment des mesures de tension allant jusqu'à **1000 V**.

Afin d'améliorer la précision des mesures, les MX 670 & MX 675 offrent de nouvelles garanties : la mesure simultanée en courant et en tension.

Ainsi les 2 valeurs sont mesurées au même instant dans le même contexte.

Le bi-afficheur permet la visualisation de ces résultats de mesure, **mesures TRMS** dans les 2 cas.

La sécurité avant tout

Afin d'assurer la protection de l'utilisateur et la fiabilité des produits, l'ensemble de la gamme répond aux normes de sécurité (**IEC 61010**) et de fabrication les plus strictes.

Les nouvelles pinces **MX 670 & MX 675** s'utilisent parfaitement dans un environnement de **catégorie IV** (en amont de sectionneur, disjoncteurs...).



Les pinces ampèremétriques

>> Toutes les pinces sont livrées avec leurs accessoires.
Il suffit d'installer les piles fournies et l'appareil est prêt pour la mesure !



	MX 350	MX 355	MX 650	MX 655	MX 670	MX 675
Ø enserrage	26 mm	30 mm	36 mm	40 mm	42 mm	40 mm
Type de mesure	AVG		AVG	RMS	TRMS	
INTENSITÉ						
DC		0,1 A à 400 A		0,1 A à 1000 A	-	0,05 A à 1400 A
AC	0,05 A à 400 A		0,05 A à 1000 A		0,05 A à 1000 A	
TENSION						
Gamme DC	0,2 V à 1000 V		0,2 V à 1000 V		0,2 V à 1400 V	
Gamme AC	0,5 V à 600 V		0,5 V à 750 V		0,5 V à 1000 V	
RÉSISTANCE						
Gamme	0,2 Ω à 4000 Ω		0,2 Ω à 399,9 Ω		0,3 Ω à 9999 Ω	
Diode	-	-	0,6 mA	1,7 mA	-	-
Continuité sonore	Oui		Oui		Oui	
FRÉQUENCE						
Intensité	20 Hz à 10 kHz	-	20 Hz à 10 kHz		0,2 Hz à 9999 Hz	
Tension	2 Hz à 1 MHz	-	10 Hz à 10 kHz		0,2 Hz à 9999 Hz	
TEMPÉRATURE AVEC THERMOCOUPLE K						
°C	-	-	-	-	-40 °C à +999,5 °C +1000 °C à +1200 °C	
°F	-	-	-	-	-40 °F à +2192 °F	
Affichage		4000 points Bargraphe 42 segments			Double afficheur 10000 points avec rétro-éclairage bleu	
Fonctions	HOLD	HOLD, Ø Zero, Range	HOLD, PEAK, MAX/MIN, Ø Rel, Range	HOLD PEAK, MAX/MIN, Ø Rel	HOLD, AUTO-HOLD MIN, MAX PEAK Ø Zero,	
Sécurité électrique IEC 61010	CAT II 600 V CAT III 300 V		CAT III 600 V		CAT IV 600 V CAT III 1000 V	
Dimensions / Poids	193 x 50 x 28 mm / 230 g		246 x 93 x 43 mm / 400 g		272 x 80 x 43 mm / 480 g	257 x 80 x 43 mm / 440 g

Références pour commander

MX0670 : Pince multimètre MX 670 livrée avec 1 pile alcaline 9 V, 1 notice de fonctionnement en 5 langues, 1 sacoche de transport souple, 1 jeu de cordons avec pointes de touche Ø 4 mm et capteur thermocouple K.

MX0675 : Pince multimètre MX 675 livrée avec 1 pile alcaline 9 V, 1 notice de fonctionnement en 5 langues, 1 sacoche de transport souple, 1 jeu de cordons avec pointes de touche Ø 4 mm et 1 capteur thermocouple K.

MX0655-Z : Pince multimètre MX 655 livrée avec 1 pile alcaline 9 V, 1 notice de fonctionnement en 5 langues, 1 sacoche de transport souple, 1 jeu de cordons de mesure avec pointes de touche Ø 4 mm.

MX0650-Z : Pince multimètre MX 670 livrée avec 1 pile alcaline 9 V, 1 notice de fonctionnement en 5 langues, 1 sacoche de transport souple, 1 jeu de cordons de mesure avec pointes de touche Ø 4 mm.

MX0355-Z : Pince multimètre MX 355 livrée avec 1 pile alcaline 9 V, 1 notice de fonctionnement en 5 langues, 1 sacoche de transport souple, 1 jeu de cordons de mesure avec pointes de touche Ø 4 mm.

MX0350-Z : Pince multimètre MX 350 livrée avec 1 pile alcaline 9 V, 1 notice de fonctionnement en 5 langues, 1 sacoche de transport souple, 1 jeu de cordons de mesure avec pointes de touche Ø 4 mm.



FRANCE
Chauvin-Arnoux
190, rue Championnet
75876 PARIS Cedex 18
Tél : +33 1 44 85 44 85
Fax : +33 1 46 27 73 89
info@metrix.fr
www.metrix.fr

SUISSE
Chauvin Arnoux AG
Einsiedlerstraße 535
8810 HORGEN
Tél : +41 44 727 75 55
Fax : +41 44 727 75 56
info@chauvin-arnoux.ch
www.chauvin-arnoux.ch

MOYEN-ORIENT
Chauvin Arnoux Middle East
P.O. BOX 60-154
1241 2020 JAL EL DIB (Beyrouth)
Tél : +961 1 890 425
Fax : +961 1 890 424
camie@chauvin-arnoux.com
www.chauvin-arnoux.com

Pour informations et commandes