

NUMBER C-917785

METRIC
三角法 (3rd ANGLE PROJECTION)

METRIC







表1
TABLE 1

部品番号 PART NO.	名称 PART NAME	材質、表面処理 MATERIAL & FINISH
①	ヘッダーハウジング HEADER HOUSING	66ナイロンガラス強化(UL94V-0) 66 NYLON GLASS FILLED CTI : UL LEVEL2, 250~399V
②	ポスト コンタクト POST CONTACT	錫めっき銅合金 PRE TIN COPPER ALLOY


- 注 記:
- 製品規格: 108-5459
 - 適用基板厚: 1.6t
 - 嵌合相手製品型番
プラグハウジング: 917691
リセコンタクト: 917683
917684
 - キンク位置は表2参照
 - 適用基板穴寸法: FIG. 1 参照
 - 適用基板穴径
パンチ加工穴: $0.9^{+0.1}_{-0}$
ドリル加工穴: $1.1^{+0.05}_{-0}$
 - 表3 参照
 - 取扱説明書: 411-5771

表3 (TABLE 3)

トレードマーク TRADE MARK	生産場所 MANUFACTURING PLACE
-AMP 又は - OR AMP	日本 JAPAN
--AMP 又は -- OR AMP	中国 CHINA(PRC)
=AMP 又は = OR AMP	韓国 KOREA



断面・C'-C'
(SECT.)



- NOTES:
- PRODUCT SPEC. : 108-5459
 - APPLICABLE P.C.B THK. : 1.6t
 - MATING CONN. P/N
PLUG HOUSING : 917691
REC. CONTACT : 917683
917684
 - KINKING POSITION (SEE TABLE2)
 - APPLICABLE P.C.B LAYOUT SEE FIG.1
 - APPLICABLE P.C.B HOLE DIA.
PUNCHED HOLE: $0.9^{+0.1}_{-0}$
DRILLED HOLE: $1.1^{+0.05}_{-0}$
 - SEE TABLE3
 - INSTRUCTION SHEET : 411-5771

表 2
TABLE 2

キンク形状 TYPE OF KINK FORM	回路番号 CIRCUIT NO.												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	B	A	B	A	B	A	-	-	-	-	-	-	-

F	変更(REVISED)	FJDO-0094-03	N.Y.	M.S.	11APR 03
E	変更(REVISED)	FJ00-0106-98	T.H.		11MAY '98
D	変更(REVISED)	FJ00-0460-97	N.N.Y.K.		27MAY '97
C	変更(REVISED)	FJ00-5754-96	N.N.Y.K.		8MAR '96
B	変更(REVISED)	FJ00-4221-96	A.O.Y.K.		18APR '96
A	変更(REVISED)	FJ00-3073-95	A.O.Y.K.		27MAR '95
O	作成(RELEASED)		Y.N.Y.K.		12MAY '95
LTR	変更 (REVISION RECORD)		DR	CHK	DATE
					Y.KASHIWA

適合電線径 (WIRE RANGE)	被覆外径 (INSULATION DIA.)	名称 (NAME)
--- mm ² (AWG)	--- mmφ	2.5mm シグナルダブルロック 7P ポストヘッダーアッセンブリー (Vタイプ)
材料 (MATERIAL)	仕上 (FINISH)	2.5mm SIGNAL DBL-LOCK 7P POST HEADER ASS'Y
SEE TABLE 1	SEE TABLE 1	
表1参照	表1参照	
DR. Y.NOGUCHI	DE. Y.NOGUCHI	
12MAY '95	12MAY '95	
CHK. Y.KASHIWA	APP. Y.KASHIWA	
12MAY '95	12MAY '95	

WITHOUT 無し	WITH 有り	YELLOW 黄色	7	2-917785-4
WITH 有り	WITH 有り	YELLOW 黄色	7	917785-4
WITH 有り	WITH 有り	RED 赤色	7	917785-2
WITHOUT 無し	WITH 有り	NATURAL 自然色	7	2-917785-1
WITH 有り	WITH 有り	NATURAL 自然色	7	917785-1
BOSS ボス	KINK FORM キンク加工	COLLOR 色 黒	Pos. 極数	PART NO. 型番

tyco Tyco Electronics AMP K.K.
Electronics Kawasaki, Japan

一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	LOC	番号 (No.)
10mm ±0.2 10mm 以下 ±0.25 30mm 以下 ±0.3 角 度: ±3°	A3 J	C-917785
尺 (SCALE)	REV.	SHEET
3-1	F	1 OF 1

(CUSTOMER DRAWING) 参考図面