



Beispiel

Bestellzeichen: ABS 3828 18 G
Artikelnummer: 5880373
Beschreibung: Gehäuse ABS
Anmerkungen: grauer Deckel

EAN Code: 6418074039095
E-Nummer:
Finland: 3423769
Italien: 7410155
Schweden: 2539723
Norwegen:

Besteht aus: all empty

Abmessungen:		Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:		378	278	180	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
inch:		14.9	10.9	7.1	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08
Materials:					Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Material:		all empty			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Unterteilfarbe:		RAL 7035			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 94 HB
Deckelfarbe:		RAL 7035			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 650
		Polyamid			NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13
Deckelschraubenmaterial:					Zertifikate:
Deckelschraubenfarbe:		Grau			
Dichtungsmaterial:		Polyurethan			
Temperatur Bereich:					Fimko
Kurzzeit:		-40 ... 80 °C			Europe EN 62208: 2003
Dauergebrauch:		-40 ... 60 °C			
Kurzzeit:		-40 ... 175 °F			
Dauergebrauch:		-40 ... 140 °F			
Zubehör:					
EKPVT		Montageplatte			
EKPXT		Montageplatte Pertinax			
EKV 22		Tragschiene TS 35			
EKV 32		Tragschiene TS 35			
EKPZR		Zwischenrahmen (50 mm hoch)			

SOLID 378x278x130-180

