



NUMBER C-178487
METRIC



- 注 1
1. 適用製品規格 : 108-5302
2. キンク形状は、FIG.2参照
3. 取付基板寸法
4. 適用基板厚 : 1.6t
5. 5極ハウジングの図路 NO.2 と 4 のコンタクト2本抜き仕様
6. 嵌合相手側製品型番






- 表 2 参照
セ コンタクト : 175152-[KAWG#20-#15]
175151-[KAWG#26-#22]
- 5極ハウジングの図路 NO.2 のコンタクト1本抜き仕様
- NOTES
1. PRODUCT SPEC : 108-5302
2. KINKING FORM : SEE FIG.2
3. P.C.B. LAYOUT : SEE FIG.3
4. APPLICABLE P.C.B. THK : 1.6
5. CIRCUIT NO.2 AND 4 ARE VACANT OF 5 POS HOUSING
6. MATING CONN. P/N
SEE TABLE 2
REC. CONTACT : 175152-[KAWG#20-#15]
175151-[KAWG#26-#22]
CIRCUIT NO.2 IS VACANT OF 5 POS HOUSING

NO.	名称 (NAME)	材料 (MATERIAL)
①	タブ (TAB)	黄銅 錫めっき (BRASS TIN PLATED)
②	ヘッダーハウジング (HEADER HOUSING)	6/6ナイロンガラス強化(94V-0) (6/6 NYLON GLASS FILLED)

表 2 (TABLE 2)

ヘッダーアッセンブリ P/N (HDR ASS'Y P/N)	極数 (POS.)	嵌合相手 P/N (MATING CONN. P/N)
178487	4	178481
178488	5	178482
178489	5	178483

OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI



"N"	"L"	取付基板寸法 "D"	キンク仕様 (KINKING FORM)	コンタクトの寸法 (CONTACT DIMENSION)	ハウジングの色調 (HOUSING COLOR)	コネクタピッチ (CONN. PITCH)	P/N
19.80	24.90	パンチ加工穴 1.50±0.05 ドリル加工穴 1.65±0.05 (PUNCHED HOLE 1.50±0.05 DRILLED HOLE 1.65±0.05)	タイプ 2 (TYPE 2)	0.64 X 1.10 板厚 幅 (THK) (WIDTH)	黒 (BLACK) 青 (BLUE) 黄 (YELLOW) 赤 (RED) 自然色 (NATURAL)	3.96mm ピッチ 6極 (3.96mm PITCH 6 POS)	1-178489-9 1- -6 1- -4 1- -2 1- -1
15.84	20.94	パンチ加工穴 0.95±0.05 ドリル加工穴 1.10±0.05 (PUNCHED HOLE 0.95±0.05 DRILLED HOLE 1.10±0.05)	タイプ 1 (TYPE 1)	0.64 X 0.64 板厚 幅 (THK) (WIDTH)	黒 (BLACK) 青 (BLUE) 黄 (YELLOW) 赤 (RED) 自然色 (NATURAL)	3.96mm ピッチ 4極 (3.96mm PITCH 4 POS)	1- -9 1- -6 1- -4 1- -2
15.84	20.94	パンチ加工穴 0.95±0.05 ドリル加工穴 1.10±0.05 (PUNCHED HOLE 0.95±0.05 DRILLED HOLE 1.10±0.05)	タイプ 1 (TYPE 1)	0.64 X 0.64 板厚 幅 (THK) (WIDTH)	黒 (BLACK) 青 (BLUE) 黄 (YELLOW) 赤 (RED) 自然色 (NATURAL)	3.96mm ピッチ 4極 (3.96mm PITCH 4 POS)	178489-1
15.84	20.94	パンチ加工穴 0.95±0.05 ドリル加工穴 1.10±0.05 (PUNCHED HOLE 0.95±0.05 DRILLED HOLE 1.10±0.05)	タイプ 2 (TYPE 2)	0.64 X 1.10 板厚 幅 (THK) (WIDTH)	黒 (BLACK) 青 (BLUE) 黄 (YELLOW) 赤 (RED) 自然色 (NATURAL)	7.92mm ピッチ 3極 (7.92mm PITCH 3 POS)	4-178488-1 3-178488-9 3- -6 3- -4 3- -2 3- -1
15.84	20.94	パンチ加工穴 0.95±0.05 ドリル加工穴 1.10±0.05 (PUNCHED HOLE 0.95±0.05 DRILLED HOLE 1.10±0.05)	タイプ 1 (TYPE 1)	0.64 X 0.64 板厚 幅 (THK) (WIDTH)	黒 (BLACK) 青 (BLUE) 黄 (YELLOW) 赤 (RED) 自然色 (NATURAL)	7.92mm ピッチ 3極 (7.92mm PITCH 3 POS)	2- -9 2- -6 2- -4 2- -2
15.84	20.94	パンチ加工穴 1.50±0.05 ドリル加工穴 1.65±0.05 (PUNCHED HOLE 1.50±0.05 DRILLED HOLE 1.65±0.05)	タイプ 2 (TYPE 2)	0.64 X 1.10 板厚 幅 (THK) (WIDTH)	黒 (BLACK) 青 (BLUE) 黄 (YELLOW) 赤 (RED) 自然色 (NATURAL)	3.96mm ピッチ 5極 (3.96mm PITCH 5 POS)	1-178488-9 1- -6 1- -4 1- -2 1- -1
15.84	20.94	パンチ加工穴 0.95±0.05 ドリル加工穴 1.10±0.05 (PUNCHED HOLE 0.95±0.05 DRILLED HOLE 1.10±0.05)	タイプ 1 (TYPE 1)	0.64 X 0.64 板厚 幅 (THK) (WIDTH)	黒 (BLACK) 青 (BLUE) 黄 (YELLOW) 赤 (RED) 自然色 (NATURAL)	3.96mm ピッチ 5極 (3.96mm PITCH 5 POS)	178488-1
11.88	16.98	パンチ加工穴 1.50±0.05 ドリル加工穴 1.65±0.05 (PUNCHED HOLE 1.50±0.05 DRILLED HOLE 1.65±0.05)	タイプ 2 (TYPE 2)	0.64 X 1.10 板厚 幅 (THK) (WIDTH)	黒 (BLACK) 青 (BLUE) 黄 (YELLOW) 赤 (RED) 自然色 (NATURAL)	3.96mm ピッチ 4極 (3.96mm PITCH 4 POS)	1-178487-9 1- -6 1- -4 1- -2 1- -1
11.88	16.98	パンチ加工穴 0.95±0.05 ドリル加工穴 1.10±0.05 (PUNCHED HOLE 0.95±0.05 DRILLED HOLE 1.10±0.05)	タイプ 1 (TYPE 1)	0.64 X 0.64 板厚 幅 (THK) (WIDTH)	黒 (BLACK) 青 (BLUE) 黄 (YELLOW) 赤 (RED) 自然色 (NATURAL)	3.96mm ピッチ 4極 (3.96mm PITCH 4 POS)	178487-1

E2	REVISED PER ECO-11-005030	RK	HMR	DR.	Y. NARISAWA	DE.	M. SHINDO	CHK.	Y. FUJITA	APP.	N. ONOUE	SIZE	A2	LOC	J	REV.	E2	SHEET	1 OF 1
----	---------------------------	----	-----	-----	-------------	-----	-----------	------	-----------	------	----------	------	----	-----	---	------	----	-------	--------

(CUSTOMER DRAWING) 参考 面