





	コード:*	△マークの色	接点部メッキ	圧接部メッキ	下地メッキ
LEAD-FREE	G1	白 WHITE	金 0.1 μm MIN. GOLD	金 0.1 μm MIN. GOLD	ニッケル 1 μm MIN. NICKEL
LEAD-FREE	G2	橙 ORANGE	金 0.76 μm MIN. GOLD		
LEAD-FREE	G3	緑 GREEN	金 0.25 μm MIN. GOLD		
	GS1	黄 YELLOW	金 0.1 μm MIN. GOLD	半田 1 μm MIN. TIN-LEAD	
	GS2	茶 BROWN	金 0.76 μm MIN. GOLD		
	GS3	青 BLUE	金 0.25 μm MIN. GOLD		
	GS4	金 GOLD	金 1.27 μm MIN. GOLD		
LEAD-FREE	GS17F	黄 YELLOW	金 0.1 μm MIN. GOLD	錫 1 μm MIN. TN	
LEAD-FREE	GS27F	茶 BROWN	金 0.76 μm MIN. GOLD		
LEAD-FREE	GS37F	青 BLUE	金 0.25 μm MIN. GOLD		
LEAD-FREE	GS47F	金 GOLD	金 1.27 μm MIN. GOLD		
LEAD-FREE	T2	黒 BLACK	錫 0.9 μm MIN. リフロー処理 (前メッキ) REFLOW (PRE-PLATED)	— H —	— H —

1. 材料 ハウジング：ガラス繊維 15% 入り PBTP (UL94V-0), 黒色
 ターミナル：リン青銅

MATERIAL
HOUSING : G.F. 15% PBTP (UL94V-0)
TERMINAL : PHOSPHOR BRONZE

2. 適用電線： 1.27ピッチリボンケーブル 被覆外径： Ø 1.4 MAX.
より線： AWG#26 ~ #28 (芯線7本構成)
単線： AWG#28

FOR USE WITH AWG#26 & #28 STRANDED WIRE (CONSISTS OF 7 CONDUCTORS)
AND #28 SOLID WIRE.
1.14(.045) DIA. MAX. INSULATION RIBBON CABLE WITH 1.27(.050) CENTERS.

3. 適合ストレインリリーフ: 5328-N
MATES WITH STRAIN RELIEF OF 5328 SERIES.
4. 嵌合相手: 5330,5332,5340,5342,5576,5578 シリーズ
MATES WITH CONNECTOR SERIES OF 5330,5332,5340,5342,5576 & 5578.

5. 使用符号の説明 LEGEND 5320 - N B * - *

ベースナンバー
BASE NUMBER

極数
CIRCUIT SIZE

アッパハウジング組付けタイプ
PRELOADED UPPER HOUSING

ターミナルのメッキコード
PLATING CODE OF TERMINAL

MATERIAL COLOR
BLANK : BLACK
GY : GREY

tb_frame_A3_J_ME_S
Rev. D 2004/04/02

