

**Signalleuchten mit integrierter Glühlampe - 10 mm, Blende quadratisch, 24 - 28 V, Blende grün**  
**1.69.507.125/1502**



#### Approbationen

|     |                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| VDE | VDE 0710 (T85° für Glühlampen, T120° für Glimmlampen-Versionen) |
|-----|-----------------------------------------------------------------|

#### Allgemein

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Blendenform  | quadratisch      |
| Blendenfarbe | transparent grün |

#### Einbaumaße

|               |         |
|---------------|---------|
| Bundlänge     | 12,5 mm |
| Bundbreite    | 12,5 mm |
| Bauhöhe       | 3 mm    |
| Einbautiefe   | 30 mm   |
| Einbauöffnung | 10 mm   |

#### Mechanischer Aufbau

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| Befestigung   | Eindrücken in Einbauöffnung           |
| Anschlüsse    | Löt-/ Steckanschluss für 2,8 x 0,8 mm |
| Lampenfassung | nein                                  |
| Leuchtmittel  | Glühlampe                             |

#### Elektrische Kennwerte

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Grenzwert Spannung max. | 28 V  |
| Grenzwert Leistung max. | 1,2 W |

#### Sonstige Angaben

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Lebensdauer           | 10.000 h |
| Schutzart frontseitig | IP40     |
| Gewicht               | 2,5 g    |

Einbauöffnung



