


Darstellung: Kabelgruppe 1




1. Steckkraft mit Buchse: 12-17N

2. Abzugskraft mit Buchse: 12-18N

Vermeide Verluste — Bist Du im Zweifel — Frage

Die Crimphülse dieses Steckers ist auch für Löt-/Lötanschluß geeignet.



für Kabel:

Gr	Type	Ø d ₁ max.	Ø d ₂ max.	Ø d ₃ max.	Ø d ₄ max.	Ø d ₅	Anschluß			L	l
							Ø d ₆	Ø d ₇	Ø d ₈		
1	RG178BU;RG196AU	2,1	1,38	0,91	0,3	1,05	1,7⑦	2,25	3,2⑧	17,2	9,4
2	RG174U;RG179BU;RG187AU RG188AU;RG 316U;MY15	2,8	2,24	1,67	0,51	1,7	2,6⑦	3,2⑦	3,8⑦	17,2	9,4

Anmerkung: In der 9-stelligen Bestell-Nr. ist mit der 8-ten Zahl die Kabelgruppe „1-2“ und in der 9-ten Zahl die Oberfläche „1“ gleich Ind. Ausf. und „2“ gleich VG-Ausf. angegeben.

				Freimaißtoleranzen mittel DIN 7168	Modell Nr.	Crimpsechskant: Kabelgr. 1 SW 2,67 " 2 SW 3,25 ⑦	Benennung: Stecker Kabelstecker	Maßstab 5:1
e	Ø 3,2 war Ø 3,1	22.7.86	13	1977 Tag	Name			
d	Crimpbereich überarbeitet	24.10.85	2.30	Bearb. 7.12.	gepr.			
c	Neue Ausgabe	23.11.81		Gepr.				
b	Neue Ausgabe	12.1.79		Norm. 12.12.79 Hauk				
Cl	2,68 ^{+0,02} _{-0,01} in 2,68 _{-0,04}	28.3.78				Zeichnung Nr.: 31.1410.0 ''		
Buchstabe	Änderung	Tag	Name	Postfach 13 • Hauptstraße 52 7821 Eisenbach/Hochschwarzwald		Ersatz für:		