


Datenblatt / Data Sheet

SCOB Sockel


SCOB Socket



Technische Daten / technical data

Bezeichnung / Description	Eigenschaften / Characteristics
CE-Artikelnummer / CE Item no.	181777
Artikelnummer Hersteller / Producer item no.	61005050 (SKT-5050-01)
Strombeschaltbarkeit / Current Rating	300mA @80°C ambient / Umgebungstemp.
Betriebstemperatur / Operation temperature	-40 ~ +125°C
Abmessungen LxBxH / Dimension LxWxH	52.00x47.65x9.00mm
Isoliermaterial / Insulator	PC+GF20% (UL 94 V-2)
Kontaktmaterial / Contact Material	Bu Cu (C17200) tin plating / verzinkt
Wärmeableitungsmaterial / Heat Conduction Material	Aluminium-Alloy / Aluminiumlegierung

Abmaße / Dimensions



Einheit / Unit mm
 Toleranz / Tolerance $\pm 0.5\text{mm}$

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Subject to technical changes and errors.

Vorläufig / preliminarily

Datum / Date: 09.2010BS

Revision: 1.0

Seite 1 von 1