

PORTAFUSIBILI PROTETTI DA PANNELLO  
SHOCKSAFE FUSEHOLDERS FOR PANEL

PTF/40

FUSIBILE TIPO  
FUSE LINK

5 x 20 mm

MONTAGGIO  
MOUNTING

PANNELLO  
PANEL



|                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| Corrente nominale<br>Rated Current                                     | A   |
| Tensione nominale<br>Rated Voltage                                     | VAC |
| Potenza dissipabile<br>Rated Power Acceptance                          | W   |
| Corpo isolante<br>Housing                                              | —   |
| Temperatura ambiente ammissibile<br>Admissible ambient air temperature | °C  |
| Protezione contro le scosse elettriche<br>Shocksafe category           | PC  |
| Grado di protezione<br>Degree of protection                            | IP  |
| Resistenza di contatto<br>Contact Resistance                           | mΩ  |

|                 |
|-----------------|
| 10 Pending      |
| 250             |
| 2,5             |
| PBT - UL 94 V0  |
| -30 °C to 85 °C |
| PC2             |
| IP40            |
| < 5             |

|                                                                                                             |                                               |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|
| <br>EN 60127-6            | Corrente Nominale<br>Rated Current            | A   |
|                                                                                                             | Tensione nominale<br>Rated Voltage            | VAC |
|                                                                                                             | Potenza dissipabile<br>Rated Power Acceptance | W   |
| <br>UL 512 + C22.2 no. 39 | Corrente Nominale<br>Rated Current            | A   |
|                                                                                                             | Tensione nominale<br>Rated Voltage            | VAC |
|                                                                                                             | Potenza dissipabile<br>Rated Power Acceptance | W   |

|            |
|------------|
| 10 Pending |
| 250        |
| 2,5        |
| 10         |
| 250        |
| —          |

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Colore standard<br>Standard colour | —   |
| Altri colori<br>Other colours      | —   |
| Accessori<br>Accessories           | Pag |
| Altri dati<br>Other information    | Pag |

|                              |
|------------------------------|
| nero - black                 |
| A richiesta - On demand      |
| sezione B/ A2- section B/ A2 |

