



Artikelbezeichnung <i>Article description</i>		Art.-Nr <i>Art.No.</i>	EAN-Code <i>EAN code</i>	BE <i>PUC</i>
	Kunststoff-Schutzkontakt-Schalenkupplung IP 20 bruchfest, für Kabelquerschnitt bis 3 x 1,5 mm ² <i>Plastic grounding-type coupling Unbreakable socket. IP 20 For cable sections up to 3 x 1.5 mm²</i>	weiß <i>white</i> arktis-weiß <i>arctic-white</i> schwarz <i>black</i> braun <i>brown</i> gold <i>gold</i>	1821.0100.5 4008220039394	10
		1821.0200.6 4008224238670	10	
		1821.0500.9 4008220039622	10	
		1821.0600.0 4008221333484	10	
		1821.0700.1 4008224207942	10	
	Kunststoff-Schutzkontakt-Kupplung IP 20 Modell mit Knickschutz, bruchfest, für Kabelquerschnitt bis 3 x 1,5 mm ² <i>Plastic grounding-type coupling Small model with anti-kinking sleeve unbreakable IP 20 for cable sections up to 3 x 1.5 mm²</i>	arktis-weiß <i>arctic-white</i> grau <i>grey</i> schwarz (Gummi) <i>black (rubber)</i>	1827.0200.4 4008224238700	10
		1827.0400.6 4008222363152	10	
		1807.1600.3 4008221849947	10	
	Gerätesteckdose DIN 49 491 mit Steatit-Vorsatz. Gehäuse: Duroplast <i>Device socket connector to DIN 49 491 10 A/250 V Complete with steatite leader</i>	weiß <i>white</i>	1801.0100.3 4008220035662	20
	Warmgeräte-Steckdose 175° nach CEE. Gehäuse: Duroplast <i>Warm type device socket connector 175° To CEE Duroplast</i>	schwarz <i>black</i>	1815.0500.0 4008220038489	10
	3-fach-Schutzkontakt-Kunststoffkupplung IP 44 mit erhöhtem Berührungsschutz und Knickschutztülle, separater großer Anschlußraum für Kabelquerschnitt bis 3 x 1,5 mm ² <i>3-way grounding-type plastic coupling with automtaic-closing spring cover shutters and bush as protection against kinking.</i>	schwarz <i>black</i>	1833.0500.6 4008224470667	5
		blau <i>blue</i>	1833.2100.6 4008224470698	5
		rot <i>red</i>	1833.1200.0 4008224470674	5
		gelb <i>yellow</i>	1833.0900.0 4008224470681	5
	Schutzkontakt-Gummikupplung IP 20 großes Modell mit Knickschutztülle, bruchfester Einsatz, Kappe aus Gummi, Einsatz aus Polyamid, für Kabelquerschnitt bis 3 x 2,5 mm ² <i>Grounding-type rubber coupling, large model with anti-kinking sleeve unbreakable insert Cap: rubber. Insert: polyamid IP 20 For cable sections up to 3 x 2.5 mm²</i>	schwarz <i>black</i>	1804.1606.6 4008224470162	10
	Schutzkontakt-Gummikupplung mit Spritzwasserschutz, IP 44 großes Modell mit Spritzwasserschutzkappe und Knickschutztülle, bruchfester Einsatz, schlagfest, Kappe aus Gummi, Einsatz aus Polyamid, für Kabelquerschnitt bis 3 x 2,5 mm ² <i>Grounding-type rubber coupling with splash cap Large model with anti-kinking sleeve unbreakable insert Cap: rubber, insert: polyamid Impact resistant, IP 44 for cable sections up to 3 x 2.5 mm²</i>	schwarz <i>black</i>	1814.1606.7 4008224470179	10
	Schutzkontakt-Vollgummikupplung IP 20 schwere Ausführung, mit Knickschutztülle, bruchfester Einsatz, Kappe und Einsatz aus Gummi, formbeständig auch bei härtestem Einsatz, für Kabelquerschnitt bis 3 x 2,5 mm ² <i>Solid grounding-type rubber coupling, heavy duty Large model with anti-kinking sleeve unbreakable insert. Rubber cap and insert. Keeps its shape - even under the hardest of conditions IP 20 For cable sections up to 3 x 2.5 mm²</i>	schwarz <i>black</i>	1809.1600.9 4008224263498	10
	Schutzkontakt-Vollgummikupplung IP 44 schwere Ausführung mit Spritzwasserschutzkappe und Knickschutztülle, schlagfest, bruchfester Einsatz, Kappe und Einsatz aus Gummi, formbeständig auch bei härtestem Einsatz, für Kabelquerschnitt bis 3 x 2,5 mm ² <i>Solid grounding-type rubber coupling, heavy duty with splash cap Large model with anti-kinking sleeve unbreakable insert. Rubber cap and insert. Keeps its shape - even under the hardest of conditions. Impact resistant. IP 44 For cable sections up to 3 x 2.5 mm²</i>	schwarz <i>black</i>	1810.1600.3 4008224263504	10
	Schutzkontakt-Gummikupplung mit Steckerverriegelung , Spritzwasserschutzkappe und Knickschutztülle, verriegelt alle Stecker mit Führungsnocken bis 7 mm Länge, bruchfester Einsatz, schlagfest, IP 44, Kappe aus Gummi, Einsatz aus Polyamid für Kabelquerschnitte bis 3 x 2,5 mm ² <i>Grounding-type rubber coupling with locking plug connector Large model with anti-kinking sleeve, locks all plugs with locking tags up to 7 mm long. Unbreakable insert, impact resistant. Cap: rubber Insert: polyamid, IP 44 For cable sections up to 3 x 2.5 mm²</i>	schwarz <i>black</i>	1806.1604.8 4008224187107	10