

Econoseal EHM**(Fortsetzung)****Buchsenkontakt:**Best.-Nr. **962952-1**(0,5 bis 1,0 mm²)Best.-Nr. **962954-1**(> 1,0 bis 2,5 mm²)**Leiterdichtung:**Best.-Nr. **963243-1**

(1,4 bis 2,1 mm Ø)

Best.-Nr. **963244-1**

(2,2 bis 3,0 mm Ø)

Blindstopfen:Best.-Nr. **100132-1****Verarbeitungswerkzeug****Ausziehwerkzeug:**Best.-Nr. **518096-1****Ersatzhülse:**Best.-Nr. **518097-1****Anschlagwerkzeug für****Leiterdichtung:**Best.-Nr. **100653-1****Econoseal EHM****(continued)****Socket Contacts:**Part No. **962952-1**(0.5 to 1.0 mm²),Part No. **962954-1**(> 1.0 to 2.5 mm²)**Wire Seal:**Part No. **963243-1**

(1.4 to 2.1 mm dia.)

Part No. **963244-1**

(2.2 to 3.0 mm dia.)

Cavity Plug:Part No. **100132-1****Application Tooling****Extraction Tool:**Part No. **518096-1****Spare Tube:**Part No. **518097-1****Wire Seal Hand Applicator:**Part No. **100653-1**

Polzahl No. of Positions	Gewinde Thread	Best.-Nr./Part No.		
		Kappe 90° Cover Right Angle	Kappe 180° Cover Straight	Steckverbinder-Montage Connector Assembly
2	M24	100291-1	100292-1	100283-1
2	M27	100291-1	100292-1	100284-1
3	M24	100291-1	100292-1	100285-1
3	M27	100291-1	100292-1	100286-1
4	16S Bajonett/ 16S Bayonet	100130-1	-	100201-1