




PST NO. 851-163

PRINT DIST
DIMENSIONS IN MM DO NOT SCALE PRINT



SECT. "A"-A"



SECT. "B"-B"

NOTES:

1. HSG MATERIAL; PBT (GLASS), UL 94 V-0, BLK.
 2. PRODUCT SPEC; 108-5197
 3. THIS HSG SHALL BE ASSEMBLED WITH POST CONTACT OF REC ASSY AFTER INSERTED ONTO P.C. BOARD.
- △ 0.60 DIA APPLY TO 16 HOLES ON BOTH SIDES, EXCEPT PN 3-8
- △ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

注記

1. 173144材料 ガラス入PBT UL 94-V-0、黒
 2. 製品規格 108-5197
 3. 本フードはリセプタクル・アセンブリを基板に取り付け後、ポスト側に取付け、沢カリセプタクル・アセンブリと嵌合させる。
- △ 0.60 DIAは 両側 16 ホール (片側 8 ホール) のみ適用。FEI 3-8は除く。

△ OBSOLETE	↑	48.26	55.9	19	40	3	8
		40.64	48.3	16	34	1-	-4
		30.48	38.1	12	26	1-	-3
		73.66	81.3	29	60	1-	-0
		65.26	68.6	24	50		-9
		48.26	55.9	19	40		-8
△ OBSOLETE	↑	15.6	33.56	43.2	14	30	-7
		40.64	48.3	16	34	+	-2
△ OBSOLETE	↑	30.48	38.1	12	26	+	-1
		73.66	81.3	29	60		-5
		65.96	68.6	24	50		-4
		48.26	55.9	19	40		-3
		10.0	33.56	43.2	14	30	173144 -2
		C	B	A	NO. OF P/N		

C1 ECO-10-000444		KK AEG JAN10	C 1984年 日本エー・エム・ピー株式会社 AMP 173144 173144 173144		C 1984年 AMP JAPAN LTD. ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND OR PATENTS PENDING		AMP エー・エム・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN	
C 追加 J-1002 T.F. KS 2-27			WIRE RANGE		INSULATION DIA		NAME	
B 修正 2592 KS 1-24			MATERIAL		FINISH		POST・フード POST HOOD HSG	
A 追加 8105 KS 1-24			DR K 12-17-34 DE		K 12-17-34		STACKING CONN.	
O 修正 8002 KS 1-24			LTR: 2K REVISION RECORD		DR: CHK: DATE		REV: C1 SHEET 1 OF 1	

(CUSTOMER DRAWING) 参考図面